



Cama electrica multifuncional con elevacion e inclinacion

Código: B2-01-012361

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Use materiales de alta calidad: el marco de la cama y el tablero de la cama están hechos de una placa de acero de alta calidad y la superficie se rocía electrostáticamente; la cabecera y el pie de la cama están hechos de plásticos de ingeniería ABS de alta calidad para moldeado de una sola vez.

- Ruedas: ruedas de control central de 125 mm, rotación flexible, freno de un pie, freno de cuatro ruedas, seguridad, estabilidad, alta resistencia al desgaste, sin ruido.
- Barandillas: Las barandillas de elevación en forma de mariposa se utilizan en ambos lados para mantenerse arriba y abajo sincrónicamente con el tablero de la cama. La pantalla de ángulo muestra con precisión el ángulo de cada pieza y se puede levantar fácilmente.
- Sistema de control electrónico: utilizando motores y sistemas de control de alta calidad, el sistema funciona de manera estable y tiene una alta seguridad.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 2200*1 20 0* 73 0 milímetro · 1	pack 2200*1 20 0* 73 0 milímetro · 2
Epecificacion	Configuracion 2633071Cotizar	Configuracion 2633072Cotizar
In trumento S tamaño	2250*1115*500~800 (± 10) milímetro	2165*1115*530~770mm
atrá A ángulo	75 ° ± 5 °	75 ° ± 5 °
Doblado L p.ej A ángulo	35 ° ± 5 °	35 ° ± 5 °
Placa tra era A aju table A ángulo R ángel	0 ° ~ 70°	0 ° ~ 70°
Mu lo PAGS tarde A aju table A ángulo R ángel	0 ° ~ 3 0°	0 ° ~ 3 0°
Aju table A ángulo de C alf B tablero	0 ° ~ 1 0°	0 ° ~ 1 0°
Hacia atrás T ilt A ángulo de T él En agujero B educar	≥ 12 ° (eléctrico)	≥ 12 ° (manual)
Frente T ilt A ángulo de T él En agujero B educar	≥ 12 ° (eléctrico)	/
Levantamiento R ángel	5 00~800mm	5 20 ~770 mm
Barandilla H ocho (encima de la cama)	380 mm (± 10 mm)	380 mm (± 10 mm)
General F hacia adelante A ángulo	≥12 °	/

Especificación	pack 2200*1 20 0* 73 0 milímetro · 1	pack 2200*1 20 0* 73 0 milímetro · 2
General Tilt A ángulo	$\geq 12^\circ$	/
Seguro L carga	175 kg	175 kg
Fuente de alimentación	110 ~ 220V , 50 /60 Hz	110 ~ 220V , 50 /60 Hz
Peso neto	145kg	145kg
Tamaño del paquete	2200*1 20 0* 73 0 milímetro	2200*1 20 0* 73 0 milímetro
Peso bruto	215kg	215kg

Aplicaciones

Cama eléctrica multifuncional para ajustar posturas clínicas mediante cambios de posición de respaldo, piernas y altura de la cama.

Ambas Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevaciones comparten respaldo de $75^\circ \pm 5^\circ$, piernas de $35^\circ \pm 5^\circ$, ajuste de panel posterior $0^\circ \sim 70^\circ$, muslo $0^\circ \sim 30^\circ$, pantorrilla $0^\circ \sim 10^\circ$ y carga segura de 175 kg.

La diferencia principal está en las funciones de inclinación: una Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevación indica Trendelenburg posterior eléctrico, Trendelenburg frontal eléctrico, inclinación frontal general y tilt general; la otra indica Trendelenburg posterior manual y no informa inclinación frontal ni tilt general. Para selección, conviene validar si el uso requiere inclinaciones eléctricas completas o solo ajuste manual posterior.

El rango de elevación también cambia: una Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevación indica 500~800 mm y la otra 520~770 mm.

Que cambia entre variantes

Ambas Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevaciones comparten respaldo de $75^\circ \pm 5^\circ$, piernas de $35^\circ \pm 5^\circ$, ajuste de panel posterior $0^\circ \sim 70^\circ$, muslo $0^\circ \sim 30^\circ$, pantorrilla $0^\circ \sim 10^\circ$ y carga segura de 175 kg.

Escenarios de uso recomendados

La diferencia principal está en las funciones de inclinación: una Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevación indica Trendelenburg posterior eléctrico, Trendelenburg frontal eléctrico, inclinación frontal general y tilt general; la otra indica Trendelenburg posterior manual y no informa inclinación frontal ni tilt general. Para selección, conviene validar si el uso requiere inclinaciones eléctricas completas o solo ajuste manual posterior.

Cómo elegir rápido

El rango de elevación también cambia: una Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevación indica 500~800 mm y la otra 520~770 mm.

Recomendación de compra

El rango de elevación también cambia: una Trendelenburg eléctrico/manual, inclinaciones y rango de elevación indica 500~800 mm y la otra 520~770 mm.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)