



Unidad de Terapia de Nebulizacion Multimedia +5 C-+40 Tablero de partículas de 16 mm

Código: B2-01-012365

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La unidad de terapia de nebulización multimedia incorpora un dispositivo de nebulización (es decir, un nebulizador de compresión), que utiliza un diseño de posición de nebulización independiente y agrega reproductores de video para reproducir animaciones de alta definición, de modo que los niños estén felices con el tratamiento, aumenten el interés y el cumplimiento de los niños y mejoren el efecto del tratamiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	10-inch TFT HD color screen - 16mm particle board - Class E1
Display	10-inch TFT HD color screen
Sheet Material	16mm particle board
Environmental Protection Level	Class E1
Nebulization Positions	2
Data Storage	U disk and TF card storage, standard with 8G large capacity U disk
Play Function	Support for full-format video playback
Air Flow Rate	Compressor pump free air flow $\geq$ 10L/min
Spray Rate	Maximum Atomization Rate $\geq$ 0.2ml/min
Residual Liquid Medicine Amount	$\leq$ 1.0ml
Median Diameter of Mist Particle	2.7 μ m $\pm$ 25% the diameter of Mist particles less than 5 μ m accounted for $>$ 65%
Continuous Working Time	$\geq$ 4h
Noise	$\leq$ 60dB(A)
Atmospheric Pressure Range	86kPa~106KPa
Ambient Temperature Range	+5°C~+40°
Relative Humidity Range	30%~75%
Input Power	400VA
Power Supply	AC220V, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	1249*600*1025mm
Package Size(W*D*H)	685*730*605mm; 1110*705*445mm
Net Weight	60kg
Gross Weight	40kg; 53kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Unidad adecuada cuando se requiere nebulización por compresor en un formato con dos posiciones de nebulización y soporte multimedia para reproducción de video.

La compra debe validarse por desempeño de nebulización y condiciones de operación. La ficha informa caudal de aire libre ≥ 10 L/min, tasa máxima de atomización $\geq 0,2$ ml/min, cantidad residual $\leq 1,0$ ml, diámetro medio de partículas de $2,7 \mu\text{m} \pm 25 \%$ y trabajo continuo ≥ 4 horas.

Use esta opción si el servicio necesita un módulo de nebulización con pantalla TFT HD de 10 pulgadas, almacenamiento por disco U/tarjeta TF y reproducción de video. Antes de cotizar, confirme espacio disponible, alimentación CA 220 V y condiciones ambientales de uso.

Usos recomendados

La compra debe validarse por desempeño de nebulización y condiciones de operación. La ficha informa caudal de aire libre ≥ 10 L/min, tasa máxima de atomización $\geq 0,2$ ml/min, cantidad residual $\leq 1,0$ ml, diámetro medio de partículas de $2,7 \mu\text{m} \pm 25 \%$ y trabajo continuo ≥ 4 horas.

Criterios de compatibilidad

Use esta opción si el servicio necesita un módulo de nebulización con pantalla TFT HD de 10 pulgadas, almacenamiento por disco U/tarjeta TF y reproducción de video. Antes de cotizar, confirme espacio disponible, alimentación CA 220 V y condiciones ambientales de uso.

Como validar si sirve

Use esta opción si el servicio necesita un módulo de nebulización con pantalla TFT HD de 10 pulgadas, almacenamiento por disco U/tarjeta TF y reproducción de video. Antes de cotizar, confirme espacio disponible, alimentación CA 220 V y condiciones ambientales de uso.

Recomendación de compra

Use esta opción si el servicio necesita un módulo de nebulización con pantalla TFT HD de 10 pulgadas, almacenamiento por disco U/tarjeta TF y reproducción de video. Antes de cotizar, confirme espacio disponible, alimentación CA 220 V y condiciones ambientales de uso.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)