



Agitador orbital 2 kilos rango de velocidad - 40-200 rpm 40-200 rpm

Código: B2-01-012381

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador orbital está diseñado para brindar un rendimiento de agitación suave, constante y confiable para laboratorios e instalaciones de investigación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DC motor - SK-O180-S - Basic model
Model	SK-O180-S
Type	Basic model
Item No.	8072210201
Speed Range	40~200rpm
Work Plate Dimension(W*D)	268*268mm
Orbital Diameter	20mm
Max. Load Capacity(With Platform)	2kg
Display	LED
Time Setting Range	1min~19h59min
Motor Type	DC motor
Protection Class	IP21
Standard Accessory	Fixed tray
Consumption	20W
Motor Input Consumption	20W
Motor Output Consumption	16W
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	294*348*123mm
Net Weight	3.1kg
Packing Size(W*D*H)	425*360*205mm
Gross Weight	3.9kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)