



Agitador de varilla 200-2500 rpm

Código: B2-01-012382

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador de varilla está diseñado para mezclar eficientemente líquidos con diferentes viscosidades en laboratorios, institutos de investigación y aplicaciones industriales.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DC brush motor - OS10-Pro - 10L
Model	OS10-Pro
Item No.	8055400200
Max. Stirring Quantity(H ₂ O)	10L
Speed Range	200~2500rpm
Speed Display	OLED
Speed Display Resolution	±1rpm
Max. Viscosity	10000mPas
Motor Type	DC brush motor
Max. Torque	20N·cm
Overload Protection	Automatic stop
Protection Class	IP21
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Consumption	50W
External Size(W*H*D)	373*238*623mm
Net Weight	4.8kg
Packing Size(W*H*D)	500*400*140mm
Gross Weight	5.8kg

Aplicaciones

Agitador de varilla para mezcla de líquidos en laboratorio, investigación y aplicaciones industriales cuando se requiere trabajar con distintas viscosidades.

Variables relevantes para seleccionar:

Es una alternativa adecuada cuando la decisión depende principalmente de volumen de mezcla, viscosidad del líquido y rango de velocidad requerido.

- Capacidad máxima de agitación: 10 litros en agua.
- Rango de velocidad: 200 a 2500 rpm.
- Viscosidad máxima declarada: 10000 mPas.
- Par máximo: 20 N·cm.
- Protección contra sobrecarga mediante parada automática.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar: - Capacidad máxima de agitación: 10 litros en agua. - Rango de velocidad: 200 a 2500 rpm. - Viscosidad máxima declarada: 10000 mPas. - Par máximo: 20 N·cm. - Protección contra sobrecarga mediante parada automática.

Criterios de compatibilidad

Es una alternativa adecuada cuando la decisión depende principalmente de volumen de mezcla, viscosidad del líquido y rango de velocidad requerido.

Como validar si sirve

Es una alternativa adecuada cuando la decisión depende principalmente de volumen de mezcla, viscosidad del líquido y rango de velocidad requerido.

Recomendación de compra

Es una alternativa adecuada cuando la decisión depende principalmente de volumen de mezcla, viscosidad del líquido y rango de velocidad requerido.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)