



Cabina de esterilizacion por ozono UV 70-90 L

Código: B2-01-012384

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El gabinete de esterilización UV de ozono puede esterilizar los siguientes aparatos que no son resistentes a altas temperaturas: vasos de vidrio esmaltado, plásticos, cerámicas, maquinaria y equipo, suministros de producción, moneda, telas no tejidas, papel compuesto, cajas de embalaje, bolsas de embalaje, electrodomésticos, aparatos de limpieza, moldes, vajillas, contenedores, toallas, ropa de trabajo, ropa, zapatos, materiales de embalaje, materias primas, objetos sólidos. Es adecuado para bancos, hoteles, restaurantes, escuelas, talleres de producción con requisitos higiénicos, lugares públicos que necesitan ser esterilizados y habitaciones familiares.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 620*620*860 mm	pack 726*620*860 mm
Especificación	70 LCotizar	90 LCotizar
Capacidad	70 litro	90 litro
Método de esterilización	Ozono + Lámpara UV	Ozono + Lámpara UV
Concentración de ozono	620 mg/m ² 3	620 mg/m ² 3
Fuga de ozono	≤0,1 mg/m ³	≤0,1 mg/m ³
Bacteria indicadora	Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, bacteria natural	Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, bacteria natural
Índice	Cada punto del valor de registro de eliminación debe ser >3,00	Cada punto del valor de registro de eliminación debe ser >3,00
Sistema de control	PID	PID
Condiciones de trabajo	(a) Rango de temperatura ambiente 5~40°C (b) La humedad relativa no es superior al 85%. (c) Presión atmosférica 70 Kpa ~ 106 Kpa (d) No debe haber gas inflamable, corrosivo ni polvo conductor alrededor.	(a) Rango de temperatura ambiente 5~40°C (b) La humedad relativa no es superior al 85%. (c) Presión atmosférica 70 Kpa ~ 106 Kpa (d) No debe haber gas inflamable, corrosivo ni polvo conductor alrededor.
Material	Zona de trabajo: acero inoxidable 201, 1,0 mm de espesor. Cuerpo principal: acero laminado en frío con revestimiento	Zona de trabajo: acero inoxidable 201, 1,0 mm de espesor. Cuerpo principal: acero laminado en frío con revestimiento
Altitud	<2000 m	<2000 m
Estante (ancho x largo)	386*394 mm, 2 piezas estándar, puede ser opcional	478*394 mm, 2 piezas estándar, puede ser opcional
Accesorio estándar	Estante*2, lámpara UV*1	Estante*2, lámpara UV*1
Consumo	8W	8W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Especificación	pack 620*620*860 mm	pack 726*620*860 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	398*398*452 mm	398*498*452 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	495*501*760 mm	495*601*760 mm
Peso neto	35 kilo	40 kilo
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	620*620*860 mm	726*620*860 mm
Peso bruto	50 kilo	55 kilo

Aplicaciones

Cabina de esterilización por ozono y lámpara UV para objetos sólidos y materiales que no resisten altas temperaturas, según la lista de uso declarada en la ficha.

Variables relevantes para seleccionar:

La elección debe basarse principalmente en el volumen útil requerido y el tamaño de los objetos a procesar. Para cargas más voluminosas, la variante de 90 litros entrega mayor espacio interno.

- Capacidad: 70 litros o 90 litros.
- Método de esterilización: ozono + lámpara UV en ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores.
- Tamaño interno: la variante de 90 litros ofrece mayor profundidad interna que la de 70 litros.
- Estantes: ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores incluyen 2 estantes; el ancho del estante cambia según capacidad.
- Material de zona de trabajo: acero inoxidable 201 declarado en ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores.

Que cambia entre variantes

Variables relevantes para seleccionar: - Capacidad: 70 litros o 90 litros. - Método de esterilización: ozono + lámpara UV en ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores. - Tamaño interno: la variante de 90 litros ofrece mayor profundidad interna que la de 70 litros. - Estantes: ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores incluyen 2 estantes; el ancho del estante cambia según capacidad. - Material de zona de trabajo: acero inoxidable 201 declarado en ambas capacidad 70 L o 90 L y espacio interiores.

Escenarios de uso recomendados

La elección debe basarse principalmente en el volumen útil requerido y el tamaño de los objetos a procesar. Para cargas más voluminosas, la variante de 90 litros entrega mayor espacio interno.

Cómo elegir rápido

La elección debe basarse principalmente en el volumen útil requerido y el tamaño de los objetos a procesar. Para cargas más voluminosas, la variante de 90 litros entrega mayor espacio interno.

Recomendación de compra

La elección debe basarse principalmente en el volumen útil requerido y el tamaño de los objetos a procesar. Para cargas más voluminosas, la variante de 90 litros entrega mayor espacio interno.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)