



Comprobador de conductividad de bolsillo 0-99,9 C (Manual)

Código: B2-01-012389

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El comprobador de conductividad de bolsillo es una herramienta compacta y confiable para la medición rápida y precisa de la conductividad en líquidos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	PH-P310 - Range - $\pm 1.5\%FS$
Model	PH-P310
Conductivity	Range
Automatic Switching Range	(0~100) $\mu S/cm$ (100~1000) $\mu S/cm$ (1.00~10.00)mS/cm (10.00~100.00)mS/cm (100~200)mS/cm
Resolution	0.1/1 $\mu S/cm$; 0.01mS/cm
Accuracy	$\pm 1.5\%FS$
Calibration Points	1 point
Power Requirements	Button battery*2
Temp. Compensation	0~99.9°C(Manual)
IP Grade	IP57
External Size(W*D*H)	185*50*20mm
Package Size(W*D*H)	210*65*50mm
Net Weight	0.03kg
Gross Weight	0.2kg

Aplicaciones

Comprobador de bolsillo para medición de conductividad en líquidos, adecuado cuando se requiere una herramienta compacta para controles rápidos.

Variables relevantes para seleccionar:

Es una alternativa para usuarios que necesitan medición portátil de conductividad y pueden trabajar con compensación manual de temperatura.

- Rango de conductividad: 0 a 200 mS/cm.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Conmutación automática entre rangos de medición.
- Resolución: 0,1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 0,01 mS/cm según rango.
- Exactitud: $\pm 1,5\%$ FS.
- Calibración: 1 punto.
- Compensación de temperatura: manual, 0 a 99,9 $^{\circ}\text{C}$.
- Protección: IP57.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar: - Rango de conductividad: 0 a 200 mS/cm . - Conmutación automática entre rangos de medición. - Resolución: 0,1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 0,01 mS/cm según rango. - Exactitud: $\pm 1,5\%$ FS. - Calibración: 1 punto. - Compensación de temperatura: manual, 0 a 99,9 $^{\circ}\text{C}$. - Protección: IP57.

Criterios de compatibilidad

Es una alternativa para usuarios que necesitan medición portátil de conductividad y pueden trabajar con compensación manual de temperatura.

Como validar si sirve

Es una alternativa para usuarios que necesitan medición portátil de conductividad y pueden trabajar con compensación manual de temperatura.

Recomendación de compra

Es una alternativa para usuarios que necesitan medición portátil de conductividad y pueden trabajar con compensación manual de temperatura.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)