



Desintegrador de plantas 1400 rpm 60-120

Código: B2-01-012394

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Moler por la acción del disco giratorio y del disco fijo; equipo ideal para moler productos oleosos y fibrosos.

- Se caracteriza por su ligereza, pequeño volumen, estructura compacta, tiempo de trabajo continuo, apariencia atractiva y alta eficiencia. La distancia entre cuchillas se ajusta según la finura del material.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1400rpm - MPD-102 - 0.5/1/1.5
Model	MPD-102
Mesh Size(mm)	0.5/1/1.5
Working Time	Continuous
Grinding(Mesh)	60~120
Speed(rpm)	1400rpm
Consumption	180W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional)
External Size(W*D*H)	270*180*280mm
Package Size(W*D*H)	350*230*300mm
Net Weight	11kg
Gross Weight	11.4kg

Aplicaciones

Equipo orientado a la trituración de materiales vegetales cuando se requiere obtener polvo a partir de muestras oleosas o fibrosas.

Variables relevantes para seleccionar este equipo:

Es una opción pertinente cuando la selección depende de la granulometría esperada y del procesamiento continuo de material vegetal.

- Tamaño de malla disponible: 0,5 / 1 / 1,5 mm.
- Rango de molienda declarado: 60~120 malla.
- Trabajo continuo.

- Velocidad de operacion: 1400 rpm.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar este equipo: - Tamano de malla disponible: 0,5 / 1 / 1,5 mm. - Rango de molienda declarado: 60~120 malla. - Trabajo continuo. - Velocidad de operacion: 1400 rpm.

Criterios de compatibilidad

Es una opcion pertinente cuando la seleccion depende de la granulometria esperada y del procesamiento continuo de material vegetal.

Como validar si sirve

Es una opcion pertinente cuando la seleccion depende de la granulometria esperada y del procesamiento continuo de material vegetal.

Recomendación de compra

Es una opcion pertinente cuando la seleccion depende de la granulometria esperada y del procesamiento continuo de material vegetal.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)