



Probador de resistencia al acame de plantas

Código: B2-01-012395

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Medidor de resistencia al acame de plantas diseñado para evaluar la resistencia del tallo y su tolerancia al acame. Este dispositivo portátil proporciona datos precisos para la investigación de cultivos, lo que contribuye a mejorar el rendimiento y el desempeño agrícola.

Cuantificar con precisión la resistencia al acame del tronco y predecir el riesgo de acame con antelación.

Monitorización multidimensional (dureza, diámetro, fuerza de fijación) con datos científicos y fiables.

Medición no destructiva que no daña los cultivos, adecuada para el monitoreo de campo en tiempo real.

Funcionamiento sencillo y eficiente, adecuado tanto para la investigación científica como para entornos de producción.

Orientar la selección de variedades y el manejo en campo para mejorar la estabilidad del rendimiento de los cultivos.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
Carga máxima	500N	50N
Precisión de carga	±0,5%	±0,5%
Resolución	0,1N	0,1N
Alcance de soporte	Ajustable (hasta 30 cm)	Ajustable (hasta 30 cm)
Unidad	N, kg e lb	N, kg e lb
Fuente de alimentación	Batería de litio recargable	Batería de litio recargable
Dimensione del embalaje (ancho*profundidad*altura)	300*200*100 mm	300*200*100 mm
Peso bruto	2 kg	2 kg

Aplicaciones

Probador de resistencia al acame de plantas: elija la variante comparando Resolución y Carga máxima.

Que cambia entre variantes

B2-01-012395.1: Resolución: 0,1N; Carga máxima: 500N.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-012395.2: Resolución: 0,1N; Carga máxima: 50N.

resolucion 0,01 N y carga maxima 50 N: Resolución: 0,01N; Carga máxima: 50N.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita resolución: 0,1n y carga máxima: 500n.

Use esta alternativa si necesita resolución: 0,1n y carga máxima: 50n.

Use esta alternativa si necesita resolución: 0,01n y carga máxima: 50n.

Cómo elegir rápido

Revise primero Resolución y Carga máxima; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Resolución y Carga máxima.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)