



## Probador de resistencia al acame de plantas

### 0.1N

Medidor de resistencia al acame de plantas; Carga máxima: 500N; Exactitud de carga:  $\pm 0.5\%$ ; Resolución: 0.1N; Luz entre apoyos: Ajustable hasta 30cm; Alimentación: Batería de litio recargable

**Código:** B2-01-012395.1

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación                      | 0.1N<br>B2-01-012395.1      |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Carga máxima                        | 500N                        |
| Exactitud de carga                  | $\pm 0.5\%$                 |
| Resolución                          | 0.1N                        |
| Distancia entre apoyos              | Ajustable (hasta 30 cm)     |
| Unidades                            | N, Kg e ib                  |
| Alimentación eléctrica              | Batería de litio recargable |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 300*200*100mm               |
| Peso bruto                          | 2kg                         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)