



## Medidor de resistencia del tallo de la planta Ajustable (hasta 30 cm)

**Código:** B2-01-012398

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Es un instrumento especializado que se utiliza en la investigación y producción agrícola para medir la resistencia de los tallos de las plantas. La resistencia del tallo de una planta es un factor importante que determina la capacidad del cultivo para resistir el acame.

### Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación         | PSM-1 - 500N - $\pm 0.5\%$   |
|------------------------|------------------------------|
| Model                  | PSM-1                        |
| Max Load               | 500N                         |
| Load Accuracy          | $\pm 0.5\%$                  |
| Resolution             | 0.1N                         |
| Support Span           | Adjustable (Up to 30 cm)     |
| Unit                   | N, Kg and lb                 |
| Battery Operating Time | 4~6 hours                    |
| Power Supply           | Rechargeable lithium battery |
| Packing Size(W*D*H)    | 550*350*200mm                |
| Gross Weight           | 20kg                         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)