



Tensiómetro de suelo portátil

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El tensiómetro de suelo consta de un manómetro, un tubo acrílico y una sonda cerámica. Tras llenarse de agua el tubo acrílico, la sonda cerámica se humedece, impidiendo la entrada de aire exterior. Cuando existe una diferencia de presión entre el potencial hídrico del suelo medido y el tensiómetro, el agua del tensiómetro se infiltra en el suelo medido hasta alcanzar el equilibrio. En ese momento, el valor que muestra el manómetro corresponde al potencial hídrico del suelo medido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
Configuración	150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
Longitud (mm)	150	300	450	600	900	1200
Campo de pruebas	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm	370*225*80	440*150*100	600*150*70	700*150*70	1000*210*100	1335*210*100
Peso bruto (kg)	0.5	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5

Aplicaciones

Use la guía para elegir la variante según las variables técnicas que realmente cambian entre longitud 150, 300, 450, 600, 900 o 1200 mms. En este producto la decisión se concentra en Longitud (mm).

01

Longitud (mm)

Revise este eje con valores como 150, 300, 450, 600, 900 y 1200.

Cómo elegir rápido

Priorice las especificaciones diferenciadoras y descarte variantes que no cubran esos valores. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)