



Multi-row Electronic-Control Heating Mantles

Código: B2-01-012442

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Las mantas calefactoras con control electrónico de varias filas son dispositivos de calentamiento de laboratorio avanzados diseñados para proporcionar un calentamiento uniforme y confiable para múltiples recipientes de muestras simultáneamente.

- Resistente a la corrosión y al envejecimiento.
- El calentador interno tiene forma de hemisferio y es de alta eficiencia.
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Adopta fibra de vidrio libre de álcali resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Filas visibles

- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar
- HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar

Modelo	Filas	Capacida d (ml)	Uso máx. Temperat ura.	Laboral Tiempo	Consumo (W)	Fuente de alimenta ción	Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	Tamaño del embalaje (Ancho*P rofundida d*Alto)m m	Neto Peso	Bruto Peso
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Dos filas	100	380°C	Continuo	200	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	280*290* 150	375*385* 245	4 kilos	7 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Dos filas	250	380°C	Continuo	360	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	280*290* 150	375*385* 245	4 kilos	7 kilos

Modelo	Filas	Capacida d (ml)	Uso máx. Temperat ura.	Laboral Tiempo	Consumo (W)	Fuente de alimenta ción	Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	Tamaño del embalaje (Ancho*P rofundida d*Alto)m m	Neto Peso	Bruto Peso
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Dos filas	500	380°C	Continuo	500	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	320*320* 155	415*415* 245	5 kilos	8 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Dos filas	1000	380°C	Continuo	600	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	390*355* 150	485*450* 245	7 kilos	10 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Cuatro Filas	100	380°C	Continuo	400	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	550*290* 150	645*385* 245	8 kilos	11 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Cuatro Filas	250	380°C	Continuo	720	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	550*290* 150	645*385* 245	8 kilos	11 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Cuatro Filas	500	380°C	Continuo	1000	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	635*315* 150	730*410* 245	10 kilos	13 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Cuatro Filas	1000	380°C	Continuo	1200	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	780*350* 150	875*445* 245	14 kilos	17 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Seis filas	100	380°C	Continuo	600	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	830*295* 150	925*390* 245	12 kilos	17 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Seis filas	250	380°C	Continuo	1080	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	830*295* 150	975*440* 245	13 kilos	18 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Seis filas	500	380°C	Continuo	1500	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	950*310* 150	1045*405 *245	14 kilos	19 kilos
HME-III/ HMD-III (LED) Mostrar	Seis filas	1000	380°C	Continuo	1800	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	1170*355 *150	1670*450 *245	20 kilos	23 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)