



Incubadora termostatica con agitacion de pequeña capacidad 70 L

Sin refrigeración

Incubadora con agitación; Capacidad: 70L; Rango térmico: Desde temperatura ambiente +5°C hasta 65°C; Modo de oscilación: Agitación rotatoria; Amplitud de plataforma: Ø26mm; Alimentación: CA 220V, 50Hz estándar; 220V, 60Hz opcional; 110V, 50/60Hz opcional con transformador externo

Código: B2-01-012450.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Sin refrigeración B2-01-012450.1
Capacidad	70L
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente+5~65°C
Exactitud del control de temperatura	±0.1°C
Uniformidad de temperatura	±0.5°C(@37°C, superficie de trabajo efectiva)
Fluctuación de temperatura	≤0.1°C(@37°C)
Rango de temporización	0~9999h/min(puede funcionar sin temporizador, en operación continua)
Modo de control	Control por microcomputadora PID
Pantalla	Pantalla LCD
Modo de circulación	Convección forzada
Modo de oscilación	Agitación rotatoria
Sistema de control	Modo estándar; modo estático; modo persistente; modo de control por programa(control de temperatura, velocidad y tiempo en varias etapas)
Rango de frecuencia de giro	0, 20~300rpm(permite cultivo estático, operación cruzada o alterna)
Exactitud de la frecuencia de giro	±1rpm
Amplitud de oscilación de la bandeja	Ø26mm
Capacidad máxima	Matraz con pinza: 100ml*23 o 250ml*15 o 500ml*9 o 1000ml*6 o 2000ml*4 Placa adhesiva (Haftplatte): 100ml*30 o 250ml*20 o 500ml*9 o 1L*8 o 2L*4
Función auxiliar	Arranque a velocidad ultrabaja, velocidad de arranque ajustable, protección automática contra exceso de velocidad, temporizador de monitoreo, memoria de parámetros, función de restablecimiento tras corte de energía, protección contra sobrecarga de la unidad de refrigeración y arranque con retardo(sólo en la versión con refrigeración), alarma sonora y luminosa por sobretemperatura en los límites superior e inferior, detención automática al abrir la puerta, consulta de los parámetros configurados, monitoreo de temperatura y corrección de la temperatura ambiente, función de desinfección UV.
Material	Material externo: ABS; material interno: acero inoxidable
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 220V, 60Hz(opcional); 110V, 50/60Hz(opcional)(transformador externo)
Consumo de potencia	550W
Estantes	450*410mm, 1 unidad
Accesorios estándar	Matraz con pinza: 500ml*3, 250ml*3, 100ml*4, 50ml*4, estante*1
Accesorios opcionales	Función de iluminación, impresora, placa adhesiva (Haftplatte)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	750*710*520mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	870*870*705mm
Peso neto	75kg
Peso bruto	105kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación

Sin refrigeración
B2-01-012450.1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)