



Camara de oxígeno hiperbarico suave

1600*650*1250mm

Cámara de oxígeno microhiperbárica de estructura blanda; Material de la cámara: TPU; Dimensiones de la cámara: 1600 × 650 × 1250mm; Presión máxima de trabajo: 50kPa; Usuarios: 1 persona; Medio de presurización: Aire; Caudal de salida de oxígeno: 8L/min; Concentración máxima de oxígeno: 90±3%; Potencia: 750W; Alimentación: AC220V 50Hz; Dimensiones del embalaje (ancho × profundidad × alto): 780 × 1330 × 1330mm; Peso bruto: 120kg; Estructura: Blanda y plegable

Código: B2-01-012452.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1600*650*1250mm B2-01-012452.1
Material de la cámara	TPU
Dimensiones de la cámara	1600*650*1250mm
Presión máxima de trabajo	50kPa
Número de usuarios	1 persona
Medio presurizado	Aire
Caudal de salida de oxígeno	8L/min
Concentración máxima de oxígeno	90±3%
Potencia	750W
Alimentación eléctrica	AC220V 50Hz
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	780*1330*1330mm
Peso bruto	120kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)