



Lámpara quirúrgica sin sombras LED

Código: B2-01-012462

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La lámpara quirúrgica sin sombras es una solución de iluminación diseñada con precisión para brindar una iluminación brillante y sin sombras en quirófanos.

Especificaciones técnicas

Especificación	≥120 mm · 1	≥120 mm · 2	≥120 mm · 3
Especificación	Configuración 2633225Cotizar	Configuración 2633226Cotizar	Configuración 2633227Cotizar
Número de LED	48	80	48 y 80
Iluminancia central (LUX a 1 M)	40000~160000 (aju table)	40000~160000 (aju table)	40000~160000 (aju table)
Temperatura de color (K)	3000K≤Tc≤6700K (aju table)	3000K≤Tc≤6700K (aju table)	3000K≤Tc≤6700K (aju table)
Índice de reproducción cromática (Ra)	85≤Ra≤100	85≤Ra≤100	85≤Ra≤100
Diámetro del punto (mm)	≥120	≥120	≥120
Diámetro de distribución del punto (mm)	≥60	≥60	≥60
Profundidad de la columna de luz (mm)	≥800	≥800	≥800
Irradiancia (W/m²)	≤900	≤900	≤900
Aumento de la temperatura en la cabeza del cirujano (°C)	≤1	≤1	≤1
Aumento de la temperatura en el campo quirúrgico (°C)	≤2	≤2	≤2
Radio de operación (mm)	≥2200	≥2200	≥2200
Radio de trabajo (mm)	600~1800	600~1800	600~1800
Vida útil promedio de la lámpara (h)	≥80000	≥80000	≥80000
Potencia de la lámpara	1W	1W	1W
Altura óptima de instalación (mm)	2800~3000	2800~3000	2800~3000
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz

Especificación	≥120 mm · 1	≥120 mm · 2	≥120 mm · 3
Consumo	200 VA	200 VA	200 VA
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	Un olo brazo: 1090*370*435 Lámpara: 860*840*290	Un olo brazo: 1090*370*435 Lámpara: 1040*970*320	Doble brazo: 1090*370*520 Lámpara: 860*840*290 1040*970*320
Peso neto (kg)	Un olo brazo: 28,2 Lámpara: 8,6	Un olo brazo: 28,2 Lámpara: 12,98	Doble brazo: 44,3 Lámpara: 8,6, 12,98
Peso bruto (kg)	Un olo brazo: 38,2 Lámpara: 13,12	Un olo brazo: 38,2 Lámpara: 18,42	Doble brazo: 55,2 Lámpara: 13,12, 18,42

Aplicaciones

Lámpara quirúrgica sin sombras para iluminación brillante y sin sombras en quirófanos.

Las tres variantes comparten iluminancia central ajustable de 40000 a 160000 LUX a 1 m, temperatura de color ajustable entre 3000 K y 6700 K, índice de reproducción cromática informado entre 85 y 100, profundidad de columna de luz mínima de 800 mm, radio de trabajo de 600 a 1800 mm y altura óptima de instalación de 2800 a 3000 mm.

La selección se define principalmente por la 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED de iluminación: 48 LED, 80 LED o combinación 48 y 80 LED. La 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED combinada corresponde a doble brazo según la ficha visible, mientras las variantes de 48 y 80 LED se presentan como 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LEDes de un solo brazo.

Que cambia entre variantes

Las tres variantes comparten iluminancia central ajustable de 40000 a 160000 LUX a 1 m, temperatura de color ajustable entre 3000 K y 6700 K, índice de reproducción cromática informado entre 85 y 100, profundidad de columna de luz mínima de 800 mm, radio de trabajo de 600 a 1800 mm y altura óptima de instalación de 2800 a 3000 mm.

Escenarios de uso recomendados

La selección se define principalmente por la 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED de iluminación: 48 LED, 80 LED o combinación 48 y 80 LED. La 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED combinada corresponde a doble brazo según la ficha visible, mientras las variantes de 48 y 80 LED se presentan como 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LEDes de un solo brazo.

Cómo elegir rápido

La selección se define principalmente por la 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED de iluminación: 48 LED, 80 LED o combinación 48 y 80 LED. La 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED combinada corresponde a doble brazo según la ficha visible, mientras las variantes de 48 y 80 LED se presentan como 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LEDes de un solo brazo.

Recomendación de compra

La selección se define principalmente por la 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED de iluminación: 48 LED, 80 LED o combinación 48 y 80 LED. La 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LED combinada corresponde a doble brazo según la ficha visible, mientras las variantes de 48 y 80 LED se presentan como 48 LED, 80 LED o doble brazo 48+80 LEDes de un solo brazo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)