



Lámpara quirúrgica sin sombras LED

Código: B2-01-012463

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La lámpara quirúrgica sin sombras es una solución de iluminación diseñada con precisión para brindar una iluminación brillante y sin sombras en quirófanos.

Especificaciones técnicas

Especificación	≥120 mm · 1	≥120 mm · 2
Especificación	Configuración 2633228Cotizar	Configuración 2633229Cotizar
Número de LED	48	80
Iluminancia central (LUX a 1 M)	40000~160000 (aju table)	40000~160000 (aju table)
Temperatura de color (K)	3000K ≤ Tc ≤ 6700K (Aju table)	3000K ≤ Tc ≤ 6700K (Aju table)
Índice de reproducción cromática (Ra)	85 ≤ Día ≤ 100	85 ≤ Día ≤ 100
Diámetro del punto (mm)	≥120	≥120
Diámetro de distribución del punto (mm)	≥60	≥60
Profundidad de la columna de luz (mm)	≥800	≥800
Irradiancia (W/m²)	≤900	≤900
Aumento de la temperatura en la cabeza del cirujano (°C)	≤1	≤1
Aumento de la temperatura en el campo quirúrgico (°C)	≤2	≤2
Vida útil promedio de la lámpara (h)	≥80000	≥80000
Potencia de la lámpara	1W	1W
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Consumo	200 VA	200 VA
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	765*590*215 mm; 1060*220*200 mm; 840*860*300 mm	765*590*215 mm; 1060*220*200 mm; 1035*965*305 mm
Peso neto	74 kilo	77 kilo

Especificación	≥120 mm · 1	≥120 mm · 2
Pe o bruto	48 kg; 19 kg; 14 kg	48 kg; 19 kg; 19 kg

Aplicaciones

Lámpara quirúrgica sin sombras para iluminación en quirófanos cuando se requiere iluminación ajustable y reducción de sombras en el campo de trabajo.

Ambas variantes comparten iluminancia central ajustable de 40000 a 160000 LUX a 1 m, temperatura de color ajustable de 3000 K a 6700 K, profundidad de columna de luz mínima de 800 mm, vida útil promedio mínima de 80000 h y consumo de 200 VA.

La diferencia compradora principal es el número de LED: una variante utiliza 48 LED y la otra 80 LED. La variante de 80 LED también declara mayor peso neto y un paquete de lámpara de mayor tamaño.

Que cambia entre variantes

Ambas variantes comparten iluminancia central ajustable de 40000 a 160000 LUX a 1 m, temperatura de color ajustable de 3000 K a 6700 K, profundidad de columna de luz mínima de 800 mm, vida útil promedio mínima de 80000 h y consumo de 200 VA.

Escenarios de uso recomendados

La diferencia compradora principal es el número de LED: una variante utiliza 48 LED y la otra 80 LED. La variante de 80 LED también declara mayor peso neto y un paquete de lámpara de mayor tamaño.

Cómo elegir rápido

La diferencia compradora principal es el número de LED: una variante utiliza 48 LED y la otra 80 LED. La variante de 80 LED también declara mayor peso neto y un paquete de lámpara de mayor tamaño.

Recomendación de compra

La diferencia compradora principal es el número de LED: una variante utiliza 48 LED y la otra 80 LED. La variante de 80 LED también declara mayor peso neto y un paquete de lámpara de mayor tamaño.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)