



Centrífuga de sobremesa para lechería

Código: B2-01-012466

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The LCD display indicates the speed, time and temperature.

Características

1. Microprocessor control.
2. Electric lid lock, over speed, over temperature and imbalance protection.
3. Stainless steel centrifugal chamber and lid.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4*300 ml - modelo 1	4*800 ml - modelo 2
Capacidad máx.	4*300 ml	4*800 ml
Velocidad máx.	5000 rpm	5000 rpm
RCF máx.	4730 xg	4730 xg
Precisión de velocidad	±10 rpm	±10 rpm
Rango de temporización	0-99 min	0-99 min
Ruido	<58 dB	<58 dB
Consumo	600 W	450 W
Alimentación eléctrica	CA 110 V/220 V±10%, 50/60 Hz	CA 110V/220V±10%, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A*P*A) mm	620*450*360	685*500*395
Dimensiones del embalaje (A*P*A) mm	820*520*520	870*580*520
Peso neto/bruto (kg)	51/67	66/77

Aplicaciones

Centrífuga de sobremesa para lechería: elija la variante comparando R16, R04, R05 y R01.

Que cambia entre variantes



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-012466.1: R16: Rotor basculante; R04: Microplaca; R05: Rotor basculante.

B2-01-012466.2: R16: 4*2*100ml; R04: 2*3*48 Bueno; R05: 4*1*100ml.

velocidad 4000/5000 rpm y RCF 2300/2480/4730: R16: 4000; R04: 4000; R05: 5000.

velocidad 4000/5000 rpm y RCF 2300/2480/4730: R16: 2480; R04: 2300; R05: 4730

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita R16: rotor basculante y R04: microplaca. Use esta alternativa si necesita R16: 4*2*100ml y R04: 2*3*48 bueno. Use esta alternativa si necesita R16: 4000 y R04: 4000. Use esta alternativa si necesita R16: 2480 y R04: 2300

Cómo elegir rápido

Revise primero R16, R04, R05 y R01; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra R16, R04, R05 y R01

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)