



Centrífuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa

Código: B2-01-012472

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Whole metal structure and multi-layer explosion-proof, safe, durable, to ensure the safety of operators.

Características

1. Embedded microprocessor control, DC brushless motor drive, maintenance-free, stable operation.
2. 5-inch LCD touch screen, supporting switching between Chinese and English and other languages can be customized.
3. Real-time display of all parameters, the operation interface is intuitive and simple.
4. Electromechanical integration door lock, safe and reliable.
5. Integral food-grade silicone sealing ring is used to avoid aerosol overflow and ensure the safety of operator.
6. Adopts CFC-free compressor unit and environmentally friendly refrigerant R404a, with a wide temperature range: -20°C~40 °C, temperature adjustable during running. With refrigeration function, quickly lower the temperature the setting temperature. With standby cooling function, the set temperature can be maintained in standby state.
7. With self-test, blocking, overspeed, overtemperature and other alarm functions, excellent shock-absorb, the motor runs smoothly.
8. 100 groups of user-defined programs, easy to use common programs, boot for the last program.
9. Provide 20 kinds of acceleration/deceleration.
10. Optional automatic rotor recognition.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4*100 ml - modelo 1	12*10 ml - modelo 2
Velocidad máx.	18500 rpm	18500 rpm
Exactitud de velocidad	±20 rpm	±20 rpm
RCF máx.	26785×g	26785×g
Volumen máximo	4*100 ml	12*10 ml
Sistema de refrigeración	Compresor libre de CFC, R404a	Compresor libre de CFC, R404a
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min/Continuo/Intervalo corto	1 s~99 h 59 min/Continuo/Intervalo corto
Rango de temperatura	-20 °C~+40 °C	-20 °C~+40 °C
Exactitud de temperatura	±1 °C	±1 °C
Ruido	≤65 dB	≤65 dB

Especificación	4*100 ml - modelo 1	12*10 ml - modelo 2
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	Estándar: AC 220 V, 50/60 Hz Opcional: AC 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	606*572*361 mm	606*572*361 mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	700*670*685 mm	700*670*685 mm
Peso neto	61,5 kg	61,5 kg
Peso bruto	70 kg (220 V), 75 kg (110 V)	70 kg (220 V), 75 kg (110 V)

Aplicaciones

Centrifuga refrigerada de alta velocidad de sobremesa: elija la variante comparando R02, R03, R04 y R05.

Que cambia entre variantes

B2-01-012472.1: R02: Rotor angular; R03: Rotor angular; R04: Rotor angular.

B2-01-012472.2: R02: 12*10/15 ml (baja velocidad); R03: 12 x 10 ml (Alta velocidad); R04: 12*1,5/2 ml.

velocidades 6000/12000/18500 rpm y tubos compatibles: R02: 6000; R03: 12000; R04: 18500.

velocidades 6000/12000/18500 rpm y tubos compatibles: R02: Tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲); R03: 1,5/2 ml, 5 ml; R04: 0,2 ml, 0,5 ml

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita R02: rotor angular y R03: rotor angular. Use esta alternativa si necesita R02: 12*10/15 ml (baja velocidad) y R03: 12 x 10 ml (alta velocidad). Use esta alternativa si necesita R02: 6000 y R03: 12000. Use esta alternativa si necesita R02: tubo de recolección de sangre de 2/3/4 ml, tubo de recolección de sangre de 5/7 ml, 15 ml (▲) y R03: 1,5/2 ml, 5 ml

Cómo elegir rápido

Revise primero R02, R03, R04 y R05; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra R02, R03, R04 y R05

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)