



Centrífuga de sobremesa de baja velocidad

Código: B2-01-012473

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La centrífuga de sobremesa de baja velocidad es una solución compacta pero potente diseñada para tareas de separación de rutina en laboratorios clínicos, de investigación e industriales.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml	5000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml
Tipo de equipo	Sobremesa	Sobremesa
Aplicacion	General	General
Refrigeracion	No refrigerada	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido 6x50 mL	Rotor incluido 6x50 mL
Capacidad exacta	6x50 mL	6x50 mL
Velocidad maxima	4000 rpm	5000 rpm
Rango de velocidad	Hasta 6.000 rpm	Hasta 6.000 rpm
RCF maximo	2200 xg	4020 xg
Rango RCF	Hasta 3.000 xg	3.001-10.000 xg
Alimentacion electrica	CA 220 $\pm$ 22 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 $\pm$ 22 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)
Capacidad máxima	6*50 ml	6*50 ml
Configuracion	4000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml	5000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml
Consumo	200 W	200 W
Peso bruto (kg)	20	20
Peso neto (kg)	17	17
Precisión de velocidad	± 30 rpm	± 30 rpm
rango de tiempo	0~99 min	0~99 min
Rango de tiempo	0~99 min	0~99 min
RCF máximo	3000 xg	10000 xg
Ruido	≤ 58 dB	≤ 58 dB
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	520*420*330	520*420*330

Especificación	4000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml	5000 rpm - ± 30 rpm - 6*50 ml
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	340*400*270	340*380*270
Velocidad máxima	6000 rpm	6000 rpm

Aplicaciones

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad: elija la variante comparando N.º 6 - Rotor angular, N.º 1 - Rotor angular, N.º 2 - Rotor angular y N.º 3 - Rotor angular.

Que cambia entre variantes

B2-01-012473.1: N.º 6 - Rotor angular: 6*50 ml(▲/●); N.º 1 - Rotor angular: 18*10 ml; N.º 2 - Rotor angular: 24 x 10 ml.

B2-01-012473.2: N.º 6 - Rotor angular: 4000; N.º 1 - Rotor angular: 4000; N.º 2 - Rotor angular: 4000.

rotor angular a 2200 rpm: N.º 6 - Rotor angular: 2200; N.º 1 - Rotor angular: 2200; N.º 2 - Rotor angular: 2200

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita n.º 6 - rotor angular: 6*50 ml(▲/●) y n.º 1 - rotor angular: 18*10 ml. Use esta alternativa si necesita n.º 6 - rotor angular: 4000 y n.º 1 - rotor angular: 4000. Use esta alternativa si necesita n.º 6 - rotor angular: 2200 y n.º 1 - rotor angular: 2200

Cómo elegir rápido

Revise primero N.º 6 - Rotor angular, N.º 1 - Rotor angular, N.º 2 - Rotor angular y N.º 3 - Rotor angular; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra N.º 6 - Rotor angular, N.º 1 - Rotor angular, N.º 2 - Rotor angular y N.º 3 - Rotor angular.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)