



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 12*15 ml

Código: B2-01-012477

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La centrífuga de sobremesa de baja velocidad es un dispositivo de laboratorio compacto y eficiente, diseñado para diversas aplicaciones, como cultivo celular, separación de sangre y procesamiento rutinario de muestras. Con una interfaz intuitiva y un rendimiento fiable, esta centrífuga es ideal para laboratorios de investigación e instituciones educativas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	JW-2002 - 12*15ml - 5000rpm
Model	JW-2002
Max. Capacity	12*15ml
Max. Speed	5000rpm
Max. RCF	3130xg
Speed Precision	±10rpm
Timing Range	1s~99h59min59s/jog
Noise	≤50dB
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(standard); AC110V, 50/60Hz(optional); External transformer
External Size(W*D*H)mm	426*322*340
Package Size(W*D*H)mm	480*425*475
Gross Weight(kg)	33
No.	Rotor
No.1	Angle Rotor

Aplicaciones

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad para cultivo celular, separación de sangre y procesamiento rutinario de muestras, con uso indicado en laboratorios de investigación e instituciones educativas.

Las variables relevantes son capacidad máxima de 12 x 15 ml, velocidad máxima de 5000 rpm, RCF máximo de 3130 xg, precisión de velocidad de ±10 rpm y rango de tiempo desde 1 s hasta 99 h 59 min 59 s, además de modo de trote.

El nivel de ruido declarado es menor o igual a 50 dB, útil como dato operativo para laboratorio.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Las variables relevantes son capacidad máxima de 12 x 15 ml, velocidad máxima de 5000 rpm, RCF máximo de 3130 xg, precisión de velocidad de ± 10 rpm y rango de tiempo desde 1 s hasta 99 h 59 min 59 s, además de modo de trote.

Criterios de compatibilidad

El nivel de ruido declarado es menor o igual a 50 dB, útil como dato operativo para laboratorio.

Como validar si sirve

El nivel de ruido declarado es menor o igual a 50 dB, útil como dato operativo para laboratorio.

Recomendación de compra

El nivel de ruido declarado es menor o igual a 50 dB, útil como dato operativo para laboratorio.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)