



Probador de friabilidad de tabletas 30 rpm Φ286 mm

Código: B2-01-012480

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El probador de friabilidad está diseñado para evaluar la estabilidad mecánica, la resistencia a la abrasión y la resistencia a los impactos de comprimidos sin recubrimiento durante la producción, el envasado, el almacenamiento y el transporte. También evalúa la friabilidad de comprimidos y cápsulas recubiertos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BCS-2 - 2 - Φ286mm
Model	BCS-2
Cylinder Number	2
Cylinder Radius	Φ286mm
Cylinder Depth	39mm
Tablet Fall Height	156mm
Rotating Speed	25rpm
Rotating Accuracy	±1rpm
Rotation Count	10~990turns, adjustable(countdown mode)
Consumption	20W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional, external transformer)
External Size(W*D*H) mm	370*300*340
Package Size(W*D*H) mm	500*400*400
Net Weight(kg)	8
Gross Weight (kg)	12

Aplicaciones

Probador de friabilidad para evaluar estabilidad mecánica, resistencia a la abrasión y resistencia a impactos de comprimidos sin recubrimiento durante producción, envasado, almacenamiento y transporte. La descripción también indica evaluación de friabilidad en comprimidos y cápsulas recubiertos.

Las variables de selección son 2 cilindros, radio de cilindro de 286 mm, profundidad de 39 mm, altura de caída de 156 mm, velocidad de rotación de 30 rpm con precisión de ±1 rpm y conteo de 100 vueltas.

Corresponde cuando el criterio de compra requiere un equipo específico para ensayo de friabilidad con esos parámetros declarados.

Usos recomendados

Las variables de selección son 2 cilindros, radio de cilindro de 286 mm, profundidad de 39 mm, altura de caída de 156 mm, velocidad de rotación de 30 rpm con precisión de ± 1 rpm y conteo de 100 vueltas.

Criterios de compatibilidad

Corresponde cuando el criterio de compra requiere un equipo específico para ensayo de friabilidad con esos parámetros declarados.

Como validar si sirve

Corresponde cuando el criterio de compra requiere un equipo específico para ensayo de friabilidad con esos parámetros declarados.

Recomendación de compra

Corresponde cuando el criterio de compra requiere un equipo específico para ensayo de friabilidad con esos parámetros declarados.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)