



UPS en torre

2 batería - 1000 VA / 800 W

Sistema de alimentación ininterrumpida en torre; Capacidad: 1000 VA / 800 W; Tensión de entrada: 110-300VAC con detección automática; Tensión de salida: 200/208/220/230/240 VAC; Factor de salida: 0.8 / 0.9; Tipo de batería: 12V / 9Ah; Baterías: 2; Ambiente de trabajo: Humedad 20-95% a 0-40°C sin condensación; ruido <50dBA a 1m; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto), mm: 145 x 350 x 228; Peso neto, kg: 9.6; Altitud: Sobre 1000m, reducir la potencia de salida 1% por cada 100m; Factor de potencia: Puede ajustarse a 0.9 con temperatura inferior a 30°C

Código: B2-01-012502.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	2 batería - 1000 VA / 800 W B2-01-012502.1
Capacidad	1000 VA / 800 W
Entrada · Voltaje	110 - 300 VAC (detección automática)
Entrada · Factor de potencia	0.99 (salida nominal a plena carga)
Entrada · Frecuencia	46Hz ~55 Hz o 56Hz ~ 64 Hz
Entrada · Fases	Monofásica con tierra
Salida · Voltaje	200/208/220/230/240 VAC
Salida · Regulación de voltaje CA (estática)	± 1%
Salida · Rango de frecuencia	48~ 52 Hz o 58 ~ 62 Hz (rango sincronizado) 50 Hz ± 0.2 Hz o 60Hz ± 0.2 Hz (modo batería)
Salida · Factor de cresta de la corriente	3:1
Salida · Distorsión armónica	2 % THD (carga lineal), ≤ 6 % THD (carga no lineal)
Salida · Forma de onda (modo batería)	Onda senoidal pura
Salida · Factor de salida	0.8 / 0.9
Salida · Tiempo de transferencia	Modo CA a modo batería: 0 ms; modo CA a bypass: 4 ms (típico)
Salida · Eficiencia (pico)	Modo CA (@100% de carga RCD): 88% Modo batería (@100% de carga RCD): 83%
Batería · Tipo	12V / 9Ah
Batería · Cantidad de baterías	2
Batería · Tiempo típico de recarga	5 horas para recuperar 90% de la capacidad
Batería · Corriente de carga	1A
Batería · Voltaje de carga	27.4 VDC ± 1%
Indicadores	Panel LED / LCD: estado del UPS, nivel de carga, nivel de batería y condiciones de falla
Entorno	Humedad de trabajo: 20-95 % HR @ 0- 40°C (sin condensación); nivel de ruido: menos de 50dBA @ 1 metro
Alarma	Modo batería: suena cada 4 segundos Batería baja: suena cada segundo Sobrecarga: suena dos veces por segundo Falla: suena de forma continua
SNMP opcional	Comunicación: tarjeta RS232 / tarjeta USB opcional, tarjeta SNMP o tarjeta AS400 disponibles; compatible con Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7, Linux, Unix y MAC. SNMP opcional: gestión de energía desde un administrador SNMP y un navegador web.
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	145*350*228
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm	236*428*333
Peso neto (kg)	9.6



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2 batería - 1000 VA / 800 W B2-01-012502.1
Peso bruto (kg)	10.7

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)