



Probador de transparencia 500 ml rango de prueba 20-500 mm

Código: B2-01-012504

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor de transparencia está diseñado para medir la transparencia de la gelatina y otros materiales translúcidos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BTM-1 - 20~500mm - ± 5 mm
Model	BTM-1
Test Range	20~500mm
Accuracy	± 5 mm
Glass Tube Capacity	500ml
Operating Temperature	18~28°C
Storage Temperature	-10~50°C
Relative Humidity	20%~80%
Consumption	100W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional, external transformer)
External Size(W*D*H)mm	600*200*630
Package Size(W*D*H)mm	700*300*750
Net Weight(kg)	6
Gross Weight(kg)	9

Aplicaciones

Equipo para medir transparencia en gelatina y otros materiales translúcidos. Es una opción aplicable cuando la variable crítica de compra es la lectura de transparencia en un rango de 20 a 500 mm con exactitud declarada de ± 5 mm.

Antes de comprar, valide que el volumen de trabajo sea compatible con el tubo de vidrio de 500 ml y que el ambiente de operación pueda mantenerse entre 18 y 28 °C. Estas condiciones son relevantes para usar el equipo dentro del rango declarado.

También conviene considerar las dimensiones externas de 600 × 200 × 630 mm para instalación en mesón o área de ensayo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Antes de comprar, valide que el volumen de trabajo sea compatible con el tubo de vidrio de 500 ml y que el ambiente de operación pueda mantenerse entre 18 y 28 °C. Estas condiciones son relevantes para usar el equipo dentro del rango declarado.

Criterios de compatibilidad

También conviene considerar las dimensiones externas de 600 × 200 × 630 mm para instalación en mesón o área de ensayo.

Como validar si sirve

También conviene considerar las dimensiones externas de 600 × 200 × 630 mm para instalación en mesón o área de ensayo.

Recomendación de compra

También conviene considerar las dimensiones externas de 600 × 200 × 630 mm para instalación en mesón o área de ensayo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)