



Bano de agua transparente 7-26 L

Código: B2-01-012505

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Transparent Water Bath is a user-friendly and visually clear heating device designed for constant temperature control in laboratory experiments.

Características

1. Adopt new design structure, effectively prevent leakage of steam.
2. High precision temperature control, digital display with high brightness.
3. All made of transparent acrylic sheet, can clearly see objects that are heated.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	7 L - modelo 1	12 L - modelo 2	26 L - modelo 3
Capacidad	7 L	12 L	26 L
Rango de temperatura	TA+5~100°C	TA+5~100°C	TA+5~100°C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Exactitud de temperatura	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
Portatubos	1 ud., Altura: 20 mm, Diámetro: 12,5 mm	1 ud., Altura: 20 mm, Diámetro: 12,5 mm	1 ud., Altura: 20 mm, Diámetro: 12,5 mm
Consumo	500 W	1000 W	1500 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V±10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V ±10%, 50/60 Hz
Dimensiones internas (A*P*H)	290*140*195 mm	290*230*195 mm	500×330×195 mm
Dimensiones de embalaje	420*275*180 mm	420*275*270 mm	627×275×330 mm
Peso bruto	5 kg	6,2 kg	9,7 kg

Aplicaciones

Baño de agua transparente para experimentos de laboratorio que requieren calentamiento y control constante de temperatura. Las tres variantes comparten el rango de temperatura ambiente +5 a 70 °C, fluctuación de ±1 °C y precisión de ±0,1 °C.

La selección debe hacerse principalmente por capacidad útil: 7 L para cargas pequeñas, 12 L para mayor volumen intermedio y 26 L cuando se necesita más espacio interno. Las dimensiones internas aumentan de 325 × 175 × 150 mm a 325 × 265 × 150 mm y 530 × 325 × 160



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

mm según la variante.

El consumo también cambia con la capacidad: 500 W, 1000 W y 1500 W. Esta variable debe revisarse al definir instalación eléctrica y uso operativo.

Que cambia entre variantes

La selección debe hacerse principalmente por capacidad útil: 7 L para cargas pequeñas, 12 L para mayor volumen intermedio y 26 L cuando se necesita más espacio interno. Las dimensiones internas aumentan de 325 × 175 × 150 mm a 325 × 265 × 150 mm y 530 × 325 × 160 mm según la variante.

Escenarios de uso recomendados

El consumo también cambia con la capacidad: 500 W, 1000 W y 1500 W. Esta variable debe revisarse al definir instalación eléctrica y uso operativo.

Cómo elegir rápido

El consumo también cambia con la capacidad: 500 W, 1000 W y 1500 W. Esta variable debe revisarse al definir instalación eléctrica y uso operativo.

Recomendación de compra

El consumo también cambia con la capacidad: 500 W, 1000 W y 1500 W. Esta variable debe revisarse al definir instalación eléctrica y uso operativo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)