



## Bano de agua transparente 7-26 L

### 7 L

Bano de agua transparente; Capacidad: 7 L; Consumo: 500 W

**Código:** B2-01-012505.1

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación               | 7 L<br>B2-01-012505.1                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Capacidad                    | 7 L                                     |
| Rango de temperatura         | TA+5~100°C                              |
| Fluctuación de temperatura   | ±0,5°C                                  |
| Exactitud de temperatura     | ±0,1°C                                  |
| Portatubos                   | 1 ud., Altura: 20 mm, Diámetro: 12,5 mm |
| Consumo                      | 500 W                                   |
| Alimentación eléctrica       | CA 110/220 V±10 %, 50/60 Hz             |
| Dimensiones internas (A*P*H) | 290*140*195 mm                          |
| Dimensiones de embalaje      | 420*275*180 mm                          |
| Peso bruto                   | 5 kg                                    |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)