



Cama electrica de dos funciones

Código: B2-01-012513

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama eléctrica de dos funciones eleva tanto la espalda como las piernas mediante un sistema de control electrónico. Permite ajustar la posición del paciente según las necesidades del entorno clínico.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF203D-11 - 2120*910*500mm(±10mm) - 0°~70°(±5°)
Model	MF203D-11
Instrument Size(W*D*H)	2120*910*500mm(±10mm)
Back Panel Adjustable Angle Range	0°~70°(±5°)
Thigh Panel Adjustable Angle Range	0°~30°(±5°)
Calf Panel Adjustable Angle Range	0°~10°(±5°)
Safe Load	175kg
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
IP Class	IPX4
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*460mm
Gross Weight	100kg

Aplicaciones

Cama eléctrica de dos funciones para uso clínico cuando se requiere ajuste electrónico de espalda y piernas. La ficha la orienta al ajuste electrónico de espalda y piernas para necesidades de posicionamiento en entornos clínicos.

El respaldo se ajusta de 0 a 70°, el panel de muslo de 0 a 30° y el panel de pantorrilla de 0 a 10°, con tolerancia de ±5°. Declara carga segura de 175 kg, alimentación CA 100 a 240 V, 50/60 Hz y clase IPX4.

La compra debe validar dimensiones de 2120 × 910 × 500 mm, capacidad de carga requerida y disponibilidad eléctrica compatible. El peso bruto informado es mayor que en otro modelo similar del lote, pero no se debe usar como diferencia funcional sin más evidencia.

Usos recomendados

El respaldo se ajusta de 0 a 70°, el panel de muslo de 0 a 30° y el panel de pantorrilla de 0 a 10°, con tolerancia de ±5°. Declara carga

segura de 175 kg, alimentación CA 100 a 240 V, 50/60 Hz y clase IPX4.

Criterios de compatibilidad

La compra debe validar dimensiones de 2120 × 910 × 500 mm, capacidad de carga requerida y disponibilidad eléctrica compatible. El peso bruto informado es mayor que en otro modelo similar del lote, pero no se debe usar como diferencia funcional sin más evidencia.

Como validar si sirve

La compra debe validar dimensiones de 2120 × 910 × 500 mm, capacidad de carga requerida y disponibilidad eléctrica compatible. El peso bruto informado es mayor que en otro modelo similar del lote, pero no se debe usar como diferencia funcional sin más evidencia.

Recomendación de compra

La compra debe validar dimensiones de 2120 × 910 × 500 mm, capacidad de carga requerida y disponibilidad eléctrica compatible. El peso bruto informado es mayor que en otro modelo similar del lote, pero no se debe usar como diferencia funcional sin más evidencia.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)