



Pulverizador de volumen ultrabajo

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1. Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2. Ventilador sin escobillas de alta velocidad estándar a prueba de agua de grado militar 3. El cabezal de rociador de cerámica multifunción se puede reemplazar a voluntad, ultrabajo, seto, interior y exterior en una sola máquina 4. Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 5. Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 6. Sistema inteligente de ciclo de limpieza automática de agua (solo para B2-01-012516.1/3) Pulverizador de volumen ultrabajo Características: 1. Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2. Ventilador sin escobillas de alta velocidad estándar a prueba de agua de grado militar 3. El cabezal de rociador de cerámica multifunción se puede reemplazar a voluntad, ultrabajo, seto, interior y exterior en una sola máquina 4. Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 5. Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 6. Sistema inteligente de ciclo de limpieza automática de agua (solo para B2-01-012516.1/3)

Especificaciones técnicas

Especificación	10-50 µm mm · pack 760 x 680 x 290 mm · 1	10-50 µm mm · pack 760 x 680 x 290 mm · 2	20-60 µm mm · pack 560 x 670 x 240 mm
Diámetro de gota	10-50 µm	10-50 µm	20-60 µm
Distancia de pulverización	10-12 m	12-14 m	8 m
Volumen del tanque	10 L	10 L	18 L
Forma de atomización	Aire de alta velocidad	Aire de alta velocidad	Atomización de aire
Período de trabajo	2,5 h	3,5 h	1,5 h
Presión de trabajo	0,6 MPa	0,65 MPa	—
Voltaje de trabajo	24 V	24 V	18 V
Batería	Litio	Litio de alta energía	Litio
Tamaño del paquete	760 x 680 x 290 mm	760 x 680 x 290 mm	560 x 670 x 240 mm
Peso bruto	12 kg	13,5 kg	8,5 kg

Aplicaciones

Use la guía para elegir la variante según las variables técnicas que cambian entre configuraciones. Seleccione cruzando Volumen, Presión de trabajo; esos ejes diferencian la variante técnica.

01

Volumen

Revise valores como 18L y 10L.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

02

Presión de trabajo

Revise valores como 0.6 MPa y 0.65 MPa.

Cómo elegir rápido

Priorice las especificaciones diferenciadoras antes de cotizar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)