



Pulverizador de volumen ultrabajo

pack 760 x 680 x 290 mm · 1

Pulverizador de volumen ultrabajo; Diámetro de pulverización: 10-50µm; Distancia de pulverización: 10-12m; Volumen: 10L; Atomización: Por aire de alta velocidad; Duración de trabajo: 2.5h; Presión de trabajo: 0.6Mpa; Tensión de trabajo: 24V; Batería: Litio; Peso bruto: 12kg; Limpieza automática con agua: Ciclo automático inteligente

Código: B2-01-012516.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 760 x 680 x 290 mm · 1 B2-01-012516.1
Diámetro de gota	10-50 µm
Distancia de pulverización	10-12 m
Volumen del tanque	10 L
Forma de atomización	Aire de alta velocidad
Período de trabajo	2,5 h
Presión de trabajo	0,6 MPa
Voltaje de trabajo	24 V
Batería	Litio
Tamaño del paquete	760 x 680 x 290 mm
Peso bruto	12 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)