



Limpiador ultrasónico de tres frecuencias ajustables

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El dispositivo de tipo de frecuencias doblemente ajustables es un equipo versátil comúnmente utilizado en aplicaciones que requieren una modulación de frecuencia precisa para diversos fines industriales, médicos y de investigación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	6 L -	6 L -	10 L -	10 L -	27 L -	27 L -	27 L -	72 L -	72 L -	160 L -	160 L -
Configuración	6 L -	6 L -	10 L -	10 L -	27 L -	27 L -	27 L -	72 L -	72 L -	160 L -	160 L -
Capacidad (L)	6	8	10	13	27	27	27	72	72	160	160
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C	1~480 min/0~80 °C
Ultrasónico Potencia (W)	60	200	300	300	500	600	700	1000	1000	2000	2000
Calefacción Potencia (W)	200	400	400	400	800	800	800	3000	3000	9000	9000
Tamaño del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)	300*150*150	300*150*180	300*240*150	300*240*180	500*300*180	500*300*180	500*300*180	600*300*400	600*300*400	800*500*400	800*500*400
Tamaño del embalaje: Largo*Ancho*Alto(mm)	440*250*428	540*330*500	445*345*455	840*670*700	1070*620*740	1070*620*740	1070*620*740	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Bruto Peso (kg)	10.3	14.7	13.5	77	89	89	89	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aplicaciones

Use la guía para elegir por capacidad de tina, frecuencia y potencia ultrasonica. Seleccione cruzando Capacidad (L), Rango de tiempo/Calefacción Temperatura., Tamano del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm), Ultrasónico Frecuencia (kHz); esos ejes diferencian la variante tecnica.

Capacidad (L)

Revise valores como 6, 8, 10, 13, 27 y 72.

02

Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.

Revise valores como 1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C y 1~480 min/0~80 °C.

03

Tamano del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)

Revise valores como 300*150*150, 300*150*180, 300*240*150, 300*240*180, 500*300*180 y 600*300*400.

04

Ultrasonico Frecuencia (kHz)

Revise valores como 45.

Cómo elegir rápido

Priorice volumen util y potencia segun la pieza o muestra a limpiar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)