



Camara de prueba de envejecimiento UV

Iluminación

Cámara de ensayo de envejecimiento UV; Funciones: Iluminación; Temperatura de iluminación: 50~70°C, desviación térmica $\pm 3^{\circ}\text{C}$; Dimensiones internas (ancho $\times$ profundidad $\times$ alto): 1130 $\times$ 500 $\times$ 400mm; Dimensiones externas (ancho $\times$ profundidad $\times$ alto): 1300 $\times$ 700 $\times$ 1700mm; Peso neto: 150kg

Código: B2-01-012521.1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Iluminación B2-01-012521.1
Función	Iluminación
Rango de temperatura de iluminación	50~70°C(desviación de temperatura: $\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Condensación	40~60°C(desviación de temperatura: $\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Rango de temperatura de panel negro	30~80°C(desviación de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$)
Distancia entre centros de las lámparas	70mm
Distancia	50mm(distancia paralela mínima entre la muestra y la superficie de la lámpara)
Rango de longitud de onda	UVA-340: 315~400nm UVB-313: 280~320nm
Intensidad de radiación máxima	Ajustable dentro de 1.2W/m2/340nm
Resolución de indicación	0.1°C
Tanque	Profundidad del agua $\leq 25\text{mm}$, con controlador de alimentación automática de agua
Vida útil de las lámparas	Aprox. 1800~2500h(según el tiempo de uso real)
Alimentación eléctrica	AC380V, 50/60Hz; 220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz(estándar)
Dimensiones internas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	1130*500*400mm
Dimensiones externas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	1300*700*1700mm
Dimensiones del embalaje (An $\times$ Pr $\times$ Al)	1600*1000*2000mm
Peso neto	150kg
Peso bruto	170kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | [solicitar cotización](#)