



Esterilizador de aire UV movil 20-160 m³, 800-1600 m³/h

≤160 m³ - ≥1600 m³/h - ≤0,0125 mg/m³

Esterilizador de aire UV móvil; Material de carcasa: Placa de acero laminado en frío de alta calidad; Ruido: ≤55dB(A); Consumo: ≤270W; Alimentación: CA 220V, 50/60Hz estándar; CA 110V, 50/60Hz opcional con transformador externo; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 370 x 360 x 1340mm; Peso neto: 39.8kg

Código: B2-01-012522.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	≤160 m ³ - ≥1600 m ³ /h - ≤0,0125 mg/m ³ B2-01-012522.1
Espacio aplicable	≤160 m ³
Aire circulante	≥1600 m ³ /h
Material de carcasa	Placa de acero laminado en frío de alta calidad
Filtro	Filtra partículas de polvo superiores a 5µm
Vida útil de lámpara UV	≥5000h
Fuga de UV	≤1 µW/cm ²
Fuga de O ₃	≤0,0125 mg/m ³
Generación de iones negativos	≥5*10 ⁶ PCS/cm ³
Tasa de extinción de bacterias naturales	≥90%
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus	≥99,9%
Ruido	≤55dB(A)
Consumo	≤270W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); CA 110V, 50/60Hz (opcional) (transformador externo)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	370*360*1340mm
Peso neto	39,8kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	440*430*1420mm
Peso bruto	45,7kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)