



Esterilizador de aire UV movil 60-130 m3, 600-1300 m3/h

$\leq 60\text{m}^3$ - $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ - $\leq 2\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Esterilizador de aire UV móvil; Caudal de circulación de aire: $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$; Carcasa: ABS resistente a UV; Ruido: $\leq 55\text{dB(A)}$; Consumo: $\leq 230\text{W}$; Alimentación: CA 220V, 50/60Hz estándar; CA 110V, 50/60Hz opcional; Peso neto: 19.1kg

Código: B2-01-012523.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	$\leq 60\text{m}^3$ - $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ - $\leq 2\mu\text{W}/\text{cm}^2$ B2-01-012523.1
Espacio aplicable	$\leq 60\text{m}^3$
Aire circulante	$\geq 600\text{m}^3/\text{h}$
Material de carcasa	ABS, anti-UV
Filtro	Filter dust particles above $5\mu\text{m}$
Vida útil de lámpara UV	$\geq 5000\text{h}$
Fuga de UV	$\leq 2\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Fuga de O_3	$\leq 0.006\text{mg}/\text{m}^3$
Generación de iones negativos	$\geq 5 \times 10^6\text{PCS}/\text{cm}^3$
Tasa de extinción de bacterias naturales	$\geq 90\%$
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus	$\geq 99.9\%$
Ruido	$\leq 55\text{dB(A)}$
Consumo	$\leq 230\text{W}$
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional)
Dimensiones externas (A*P*H)	540*410*900mm
Peso neto	19.1kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	574*481*975mm
Peso bruto	22.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)