



Carro de desinfección UV 253,7 nm

Código: B2-01-012525

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se utiliza principalmente para la desinfección de la superficie de objetos en lugares públicos como tratamientos médicos, saneamiento, familia, guarderías y restaurantes. También es adecuado para la fabricación de alimentos, fábricas, cría de animales, industria avícola, unidades de investigación de bacterias, etc.

- El brazo de la lámpara se puede ajustar libremente entre 0 y 180 grados.
- Con función de sincronización.
- Con rueda universal de 360° para facilitar el movimiento.
- Portalámparas UV completamente cerrado, no es fácil que se caiga.
- La lámpara se puede ocultar para un almacenamiento cómodo y una mejor protección.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	OLB-UDT1 - 30m ³ - 1000h
Model	OLB-UDT1
Applicable Room	30m ³
Irradiance	107 μ w/cm ²
UV Lamp Life	1000h
Length of Lamp Arm	960mm $\pm$ 3
Timing Range	0~120min
UV Lamp	30W*2
UV Wavelength	253.7nm
Power Supply	AC220V, 50Hz
Package Size(W*D*H)mm	1060*220*310
Gross Weight(kg)	7

Aplicaciones

Este carro UV está orientado a desinfección de superficies de objetos en lugares públicos, tratamientos médicos, saneamiento, familia, guarderías y restaurantes, según la ficha.

La decisión de compra debe revisar primero la habitación aplicable declarada de 30m³ y la lámpara ultravioleta de 30W*2 con longitud de

onda 253,7 nm.

Es adecuado cuando se requiere temporizador ajustable de 0~120min y brazo de lámpara de 960 mm ± 3 . La alimentación requerida es 220 V CA, 50 Hz.

Seleccione este carro si el uso previsto es desinfección superficial en espacios dentro del volumen declarado; no lo evalúe como esterilizador de aire si el requerimiento principal es circulación o filtración de aire, porque esos parámetros no aparecen en la ficha.

Usos recomendados

La decisión de compra debe revisar primero la habitación aplicable declarada de 30m³ y la lámpara ultravioleta de 30W*2 con longitud de onda 253,7 nm.

Criterios de compatibilidad

Es adecuado cuando se requiere temporizador ajustable de 0~120min y brazo de lámpara de 960 mm ± 3 . La alimentación requerida es 220 V CA, 50 Hz.

Como validar si sirve

Seleccione este carro si el uso previsto es desinfección superficial en espacios dentro del volumen declarado; no lo evalúe como esterilizador de aire si el requerimiento principal es circulación o filtración de aire, porque esos parámetros no aparecen en la ficha.

Recomendación de compra

Seleccione este carro si el uso previsto es desinfección superficial en espacios dentro del volumen declarado; no lo evalúe como esterilizador de aire si el requerimiento principal es circulación o filtración de aire, porque esos parámetros no aparecen en la ficha.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)