



Espectrofotometro VIS y UV/VIS de haz simple 4 nm

325~1100nm

Código: B2-01-012528.2

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	325~1100nm B2-01-012528.2
Sistema óptico	Haz simple, red de difracción 1200 líneas/mm
Rango de longitud de onda	325~1100nm
Ancho de banda espectral	4nm
Exactitud de longitud de onda	±1.8nm
Repetibilidad de longitud de onda	≤0.5nm
Exactitud fotométrica	±0.002A(0~0.5Abs), ±0.004A(0.5~1.0Abs), ±0.5%T(0~100%T)
Repetibilidad fotométrica	0.001Abs(0~0.5Abs), 0.002Abs(0.5~1.0Abs), ≤0.2%T(0~100%T)
Luz parásita	≤0.2%T@360nm; 220nm(UV)
Estabilidad	±0.002A/h@500nm
Ruido	±0.001A
Pantalla	LCD de 128*64 puntos
Modo fotométrico	T, A, C, E
Rango fotométrico	0~200%T, -0.301~3.0A
Detector	Fotodiodo de silicio
Fuente de luz	Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno
Entrada	Teclado de membrana
Salida	Impresión en paralelo, USB 1.0
Alimentación eléctrica	AC85~265V, 50/60Hz
Accesorios estándar	Cubeta de vidrio de 1cm*4, portacubetas cuádruple de 1cm*1
Accesorios opcionales	Software de aplicación general, portacubetas estándar de una ranura de 1cm, portacubetas de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, soporte de absorbancia tipo tubo de ensayo, portamuestras sólidas, lámpara de deuterio(sólo para la serie UV), lámpara de tungsteno, portacubetas cuádruple, impresora, celda de absorción de temperatura constante tipo baño de cuatro ranuras, microcelda de absorción ajustable en X-Y, celda de absorción de temperatura constante tipo baño de una ranura
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	560*430*320mm
Peso bruto	11.5kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)