



Peladora de viales

Código: B2-01-012536

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La velocidad es ajustable en cinco niveles;

- La velocidad de pelado más rápida para una sola especificación es de 4500 piezas/hora;
- Visualización del área en blanco;
- La placa de empalme se puede retraer;
- Dispositivo de parada de emergencia;

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2
Tamaño del producto	366 x 546 x 860 mm	725 x 586 x 820 mm
Peso del producto	35 kg	68 kg
Tamaño de vial adecuado	Calibre 20 mm, altura ≤ 87 mm, diámetro de botella ≤ 33 mm, personalizable	Calibre 20 mm, altura ≤ 87 mm, diámetro de botella ≤ 33 mm; calibre 13 mm, altura ≤ 70 mm, diámetro de botella ≤ 23 mm, personalizable
Interfaz operativa	Pantalla LCD de 3,5 pulgadas	Pantalla LCD de 3,5 pulgadas
Sistema de control	Sistema de control integrado	Sistema de control integrado
Método de entrega	Transportador de cinta plana	Transportador de cinta plana
Método de pelado	Automático	Automático
Recepción de viales	Recepción en marco de medicina	Recepción en marco de medicina
Caída de tapa	Caída automática, visible	Caída automática, visible
Conteo	Visualización automática	Visualización automática
Niveles de velocidad	5 niveles	5 niveles
Dispositivo de seguridad	Parada de emergencia y escudo de seguridad	Parada de emergencia y escudo de seguridad
Fuente de alimentación	110/220 V, 50/60 Hz	110/220 V, 50/60 Hz
Tamaño de embalaje	530 x 720 x 1070 mm	915 x 730 x 980 mm
Peso bruto	47 kg	88 kg

Aplicaciones

Equipo para retiro automatico de tapas de viales en centros de dispensacion estatica de hospitales. Los viales se colocan boca abajo sobre una pista transportadora y el sistema separa las tapas de forma automatica, con conteo visible en pantalla para controlar la cantidad



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

procesada.

Para seleccionar la variante, valide primero el calibre y dimensiones del vial. La variante compacta esta declarada para viales de calibre 20 mm, altura hasta 87 mm y diametro de botella hasta 33 mm. La variante de mayor tamaño mantiene compatibilidad con calibre 20 mm y agrega compatibilidad declarada con viales de calibre 13 mm, aunque una parte del diametro informado para ese caso requiere confirmacion antes de publicarse como valor exacto.

Ambas variantes comparten pantalla LCD de 3,5 pulgadas, sistema de control integrado, transportador de cinta plana, pelado automatico, recepcion en marco de medicina, caida automatica visible de tapas, conteo automatico, 5 niveles de velocidad, parada de emergencia, escudo de seguridad y alimentacion 110/220 V, 50/60 Hz.

Si el espacio disponible o la manipulacion del equipo son factores criticos, considere las diferencias fisicas: una variante mide 366 x 546 x 860 mm y pesa 35 kg; la otra mide 725 x 586 x 820 mm y pesa 68 kg.

Que cambia entre variantes

Para seleccionar la variante, valide primero el calibre y dimensiones del vial. La variante compacta esta declarada para viales de calibre 20 mm, altura hasta 87 mm y diametro de botella hasta 33 mm. La variante de mayor tamaño mantiene compatibilidad con calibre 20 mm y agrega compatibilidad declarada con viales de calibre 13 mm, aunque una parte del diametro informado para ese caso requiere confirmacion antes de publicarse como valor exacto.

Escenarios de uso recomendados

Ambas variantes comparten pantalla LCD de 3,5 pulgadas, sistema de control integrado, transportador de cinta plana, pelado automatico, recepcion en marco de medicina, caida automatica visible de tapas, conteo automatico, 5 niveles de velocidad, parada de emergencia, escudo de seguridad y alimentacion 110/220 V, 50/60 Hz.

Cómo elegir rápido

Si el espacio disponible o la manipulacion del equipo son factores criticos, considere las diferencias fisicas: una variante mide 366 x 546 x 860 mm y pesa 35 kg; la otra mide 725 x 586 x 820 mm y pesa 68 kg.

Recomendación de compra

Si el espacio disponible o la manipulacion del equipo son factores criticos, considere las diferencias fisicas: una variante mide 366 x 546 x 860 mm y pesa 35 kg; la otra mide 725 x 586 x 820 mm y pesa 68 kg.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)