



Destapador automatico de viales

366*546*860mm

Máquina retiradora de tapas de viales; Viales compatibles: Calibre 20mm, altura ≤ 87 mm, diámetro del vial ≤ 33 mm; personalizable; Niveles de velocidad: 5 niveles; Seguridad: Parada de emergencia y pantalla de seguridad; Alimentación: 110/220V, 50/60Hz; Dimensiones del equipo: 366 x 546 x 860mm; Peso del equipo: 35kg; Velocidad máxima para una única especificación: 4500 piezas/hora

Código: B2-01-012536.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	366*546*860mm B2-01-012536.1
Dimensiones del producto	366*546*860mm
Peso del producto	35kg
Tamaño de vial adecuado	Calibre 20mm, altura ≤ 87 mm, diámetro de botella ≤ 33 mm, también puede personalizarse
Interfaz de operación	Pantalla LCD de 3.5 pulgadas
Sistema operativo	Sistemas de control embebidos
Método de transporte	Transportador de banda plana
Método de retiro de tapas	Automático
Método de recepción de viales	Recepción en bastidor de medicamentos
Método de caída de tapas	Caída automática, visible
Método de conteo	Visualización automática
Niveles de velocidad	5 niveles
Dispositivo de seguridad	Parada de emergencia, protector de seguridad
Alimentación eléctrica	110/220V, 50/60Hz
Tamaño de embalaje	530*720*1070mm
Peso bruto	47kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)