



Lavadora automática de cristalería de laboratorio

Código: B2-01-012543

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

7.1 inch color LCD touch screen, easy to operate.

Características

1. With automatic fault diagnosis program.
2. Three-level password permission management for easy supervision.
3. The exterior is made of 304 brushed stainless steel, resistant to corrosion.
4. Standard HEPA filter with filtration efficiency >99.99%.
5. It adopts an exclusive mold design process for spray pipes. The spray pipe is integrally formed by injection molding, which avoids scratches on labware caused by conventional stainless steel spray tubes and eliminates cleaning dead corners arising from split welded structures.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1	2	3	4
Limpieza · Capacidad	120L	206 L	308 L	380 L
Limpieza · Nivel de carga del lavador	1	2	2	3
Limpieza · Potencia de lavado con agua	0,75KW	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW
Limpieza · Potencia del calentador de agua	2KW	4 kW	6 kW	6 kW
Limpieza · Potencia máx.	4KW	5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Limpieza · Consumo de agua por etapa	18-24L	18-24 L	38-45 L	50-55 L
Limpieza · Temperatura interna del tanque	0~95°C	0~95 °C	0~95 °C	0~95°C
Limpieza · Presión de suministro de agua	□0,2Mpa	>0,2 MPa	>0,2 MPa	□0,2 MPa
Limpieza · Bomba peristáltica para agente de limpieza	2	2	2	2
Limpieza · Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí	Sí	Sí	Sí

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1	2	3	4
Limpieza · Bomba de lavado	Suecia 295/min	Suecia 430L/min	Suecia 950 L/min	Suecia 950 L/min
Limpieza · Cestas de limpieza	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Secado · Función de secado	Sí	Sí	Sí	Sí
Secado · Condensador de vapor	Sí	Sí	Sí	Sí
Secado · Potencia de secado	2,4KW	2,4 kW	3,6 kW	3,6 kW
Sistema de control y trazabilidad · Sistema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU	Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU	Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC	Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC
Sistema de control y trazabilidad · Programa de limpieza	7 programas preestablecidos + numerosa programación libre MCU	7 programas predefinidos + numerosos programas libres MCU	7 programas preestablecidos + 8 programaciones libres en PLC	7 programas preestablecidos+8 programación libre PLC
Sistema de control y trazabilidad · Protección por contraseña	3 niveles de contraseña	3 niveles de contraseña	Contraseña de 3 niveles	3 niveles de contraseña
Sistema de control y trazabilidad · Botón de emergencia de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de control y trazabilidad · Puerto USB	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Impresora integrada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Detección de conductividad en línea	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Alarma de fuga de agua	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Monitoreo en línea del rendimiento de lavado	NO	NO	Opcional	Opcional
Dimensiones y peso · Dimensión de cámara (A*P*A)	552*565*500mm	552×565×653 mm	690*670*966 mm	632×680×1260 mm
Dimensiones y peso · Dimensión exterior (A*P*A)	908*716*800mm	909×715×998 mm	701*845*1830 mm	701×845×1880 mm
Dimensiones y peso · Dimensión del embalaje (A*P*A)	1000*1050*1150mm	1000×1050×1300 mm	950*1100*2200 mm	1000×1200×2200 mm
Dimensiones y peso · Peso neto (solo equipo principal)	135kg	155 kg	230 kg	270 kg
Dimensiones y peso · Peso bruto (equipo principal con cesta)	200kg	220 kg	280 kg	330 kg
Otros · Puerta	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Otros · Cerradura de seguridad de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Otros · Bomba de agua RO integrada	Sí	Sí	Sí	Sí
Otros · Ruido	<65dB	<65 dB	<65 dB	<65 dB
Otros · Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar)[] 220V, 60Hz (Opcional)[] AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (Opcional)	AC220V, 50 Hz (Estándar); 220V, 60 Hz (Opcional); AC110V, 50/60 Hz (Transformador externo) (Opcional)	AC 380 V, 50 Hz (estándar); 380 V, 60 Hz; 220 V, 50/60 Hz; (opcional) AC 110 V, 50/60 Hz (transformador externo) (opcional)	AC380V, 50Hz (estándar); 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz (transformador externo) (opcional)

Especificación	1	2	3	4
----------------	---	---	---	---

Aplicaciones

Lavadora automatica de cristaleria 120-380 L, 1-3 niveles: elija la variante comparando Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua.

Que cambia entre variantes

B2-01-012543.1: Limpieza - Capacidad: 120 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 4 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 1.

B2-01-012543.3: Limpieza - Capacidad: 206L; Limpieza - MÁX. Potencia: 5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

308 L y 380 L con 7,5 kW y nivel de carga: Limpieza - Capacidad: 308L; Limpieza - MÁX. Potencia: 7,5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

308 L y 380 L con 7,5 kW y nivel de carga: Limpieza - Capacidad: 380 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 7,5 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 120 litros y limpieza - máx. potencia: 4 kw.

Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 206l y limpieza - máx. potencia: 5 kw.

Use esta alternativa si necesita limpieza - capacidad: 308l y limpieza - máx. potencia: 7,5 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 380 litros y limpieza - máx. potencia: 7,5 kw.

Cómo elegir rápido

Revise primero Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia del calentador de agua.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)