



Sistemas de filtración de solventes

Código: 189303-11

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solvent Filtration Systems

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Rocker.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

- Portafiltros /// Vacuum Portafiltros /// Solvent Filtration Systems

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
189303-11	Rocker 300C - VFC 47, Continuous Solvent Purification System, AC110V/60Hz	Rocker	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Solvent Filtration Systems
Fichas fuente	1

189303-11

SKU Sterlitech	189303-11
Ficha del fabricante	Rocker 300C - VFC 47, Continuous Solvent Purification System, AC110V/60Hz
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Rocker 300C - VFC 47, Continuous Solvent Purification System, AC110V/60Hz SKU: 189303-11 Brand: Rocker

Contenido visible del fabricante

Specifications PTFE Coated Vacuum Pumps These C-series are the economical chemical-resistant diaphragm pump* with PTFE coatings line from Rocker Scientific. With its chamber coated with PTFE, ROCKER C pumps are resistant to moderate corrosive gases and more cost

effective when compared with traditional acid-resistant pumps. Note: 220V/50Hz is available upon request Model Name Max vacuum mbar Max flow rate* lpm Horsepower hp Noise level dB Hose barb inch (mm) Net weight kg Rocker 300C 145 23 1/8 50 5/16 (ID8) 4.1 Rocker 400C 99 34 1/8 52 5/16 (ID8) 5.7 Rocker 410C 25 abs 23 1/6 52 5/16 (ID8) 5.7 Rocker 900C 99 abs 60 - 60 5/16 (ID8) 6.8 Rocker 910C 25 abs 37 - 60 5/16 (ID8) 6.8 Lafil 300C 99 abs 23 - 50 5/16 (ID8) 5.9 PTFE Coated Vacuum Pump Features Chemical resistance & effective Applied with PTFE-coated diaphragm and pump head with FKM valves, Rocker C-series pumps are adequate to work in milder chemical gases and be cost-effective at the same time. Tocheck chemical compatibility of Rocker products, refer to Rocker_Chemical_Compatibility_Guide.pdf Oil-free & care-free Rocker PTFE-coated pumps are driven by diaphragm that needs no lubricant, making them maintenance-free and oil-mist-free. Minimized vibration & quiet Superior weight distribution and assemblies minimize the vibration and noises and maximize stability. Overheat protection Rocker C-series pumps are equipped with overheat protection device that shuts down when overheated and resumes once cooled down, making the pumps safer and long-lasting. Applications Rocker PTFE Coated Vacuum Pump International Certificates CE certification UKCA certification IP 30 protection RoHS certification PTFE Coated Vacuum Pump Applications Vacuum evaporation and concentration Vacuum drying / oven / defoaming Solvent purification Gel drying Vacuum filtration

Tabla fuente 1

	Model Name	Max vacuum mbar	Max flow rate* lpm	Horsepower hp	Noise level dB	Hose barb inch (mm)	Net Peso kg
	Rocker 300C	145	23	1/8	50	5/16 (ID8)	4.1
	Rocker 400C	99	34	1/8	52	5/16 (ID8)	5.7
	Rocker 410C	25 abs	23	1/6	52	5/16 (ID8)	5.7
	Rocker 900C	99 abs	60	-	60	5/16 (ID8)	6.8
	Rocker 910C	25 abs	37	-	60	5/16 (ID8)	6.8
	Lafil 300C	99 abs	23	-	50	5/16 (ID8)	5.9

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)