



Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar portafiltros de presión grandes Advantec y sus repuestos desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
300800	KS 90, Lg. SS Holder, 90mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
300900	KS 90, Lg. SS Holder, 90mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
301500	KST 47, Lg. SS Holder with Reservoir (200ml), 47mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
301718	Sealing bolt (leg), KST 90 (90mm), KST 142 (142mm)	Advantec	Ficha proveedor
301726	Back pressure support screen (304 SS), KST 90 (90mm), KS90	Advantec	Ficha proveedor
301790	Multi-Media Pressure Sealing Holder, 90mm	Advantec	Ficha proveedor
301802	Underdrain support (316 SS), KST 90 (90mm)	Advantec	Ficha proveedor
301808	Flow Deflector 316SS	Advantec	Ficha proveedor
301900	KS 142, Lg. SS Holder, 142mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
301901	Outlet plate (304 SS), KST 142 (142mm), 3/4" NPTF Outlet	Advantec	Ficha proveedor
301909	Inlet Plate KS142 304SS	Advantec	Ficha proveedor
301915	Wing-type bolt, KST 90 (90mm), KST 142 (142mm)	Advantec	Ficha proveedor
301922	Spanner (wrench), 142 mm	Advantec	Ficha proveedor
301927	Back pressure support screen (PTFE coated 304 SS), KST 142 (142mm)	Advantec	Ficha proveedor
302000	KS 142, Lg. SS Holder, 142mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
302004	Support screen (PTFE coated SS), KST 142 (142mm)	Advantec	Ficha proveedor
302100	KS 142 ST, Lg. Sanitary SS Holder, 142mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
302200	KS 142 ST, Lg. Sanitary SS Holder, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
302208	Flow Deflector 316SS KS90ST	Advantec	Ficha proveedor
302300	KST 142, Lg. SS Holder with Reservoir (1.5 L), 142mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
302400	KST 142, Lg. SS Holder with Reservoir (1.5 L), 142mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
302500	KS 293, Lg. SS Holder, 293mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
302518	Washer, 293MM Leg	Advantec	Ficha proveedor
302531	Back Pressure Support Screen PTFE Coated	Advantec	Ficha proveedor
302590	Multi-Media Pressure Sealing Holder, 293mm	Advantec	Ficha proveedor
302600	KS 293, Lg. SS Holder, 293mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
302602	Underdrain Support 316SS	Advantec	Ficha proveedor
302635	Support Screen 316SS	Advantec	Ficha proveedor
302700	KS 293 ST, Lg. Sanitary SS Holder, 293mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
302800	KS 293 ST, Lg. Sanitary SS Holder, 293mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
302808	316 Acero inoxidable Flow Deflector	Advantec	Ficha proveedor
351800	KS 90 ST, Lg. Sanitary SS Holder, 90mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor
361600	KST 90, Lg. SS Holder with Reservoir (750mL), 90mm, 304 SS	Advantec	Ficha proveedor
361700	KST 90, Lg. SS Holder with Reservoir (750mL), 90mm, 316 SS	Advantec	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	142 mm · 301900	142 mm · 302000	142 mm · 302100	142 mm · 302200	142 mm · 302300	142 mm · 302400	293 mm · 302500	293 mm · 302590	293 mm · 302600	293 mm · 302700	293 mm · 302800	47 mm	90 mm · 300800	90 mm · 300900	90 mm · 301790	90 mm · 351800	90 mm · 361600	90 mm · 361700
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Especificación	142 mm · 301900	142 mm · 302000	142 mm · 302100	142 mm · 302200	142 mm · 302300	142 mm · 302400	293 mm · 302500	293 mm · 302590	293 mm · 302600	293 mm · 302700	293 mm · 302800	47 mm	90 mm · 300800	90 mm · 300900	90 mm · 301790	90 mm · 351800	90 mm · 361600	90 mm · 361700
Tipo	[301900] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (301900)	[302000] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302000)	[302100] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302100)	[302200] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302200)	[302300] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302300)	[302400] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302400)	[302500] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302500)	[302590] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302590)	[302600] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302600)	[302700] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302700)	[302800] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (302800)	[301500] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (301500)	[300800] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (300800)	[300900] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (300900)	[301790] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (301790)	[351800] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (351800)	[361600] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (361600)	[361700] Portafiltros de presión grandes y repuestos Advantec (361700)
Diametro	142	142	142	142	142	142	293	293	293	293	293	47	90	90	90	90	90	90
Tipo de material	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel	304 Stainless Steel	316 Stainless Steel
Reservoir	—	—	—	—	1.5 L Reservoir	1.5 L Reservoir	—	—	—	—	—	250 ml Reservoir	—	—	—	—	750 ml Reservoir	750 ml Reservoir

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)