



Filtros de jeringa PFAS-Free Abluo

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Familia de filtros de jeringa PFAS-Free segun fichas publicas de Sterlitech. La seleccion de variante depende del material de membrana, poro, diametro y cantidad por pack.

- Carcasa inyectada en polipropileno o acrilico.
- Filtros de jeringa multifuncionales equipados con conexiones macho luer-lock o luer-slip para distintas aplicaciones.
- Cada filtro esta rotulado con material de filtro y tamano de poro para facilitar su identificacion incluso fuera del empaque original.
- Filtracion rapida y eficiente de muestras, soluciones, solventes o gases.
- Esteril: No.
- Linea Supreme: diametro de membrana 25 mm, area efectiva de filtracion 4.63 cm², diametro de carcasa 30 mm, carcasa de polipropileno transparente, temperatura maxima 90 C / 194 F, presion maxima 75 psi y vida util de 3 anos en condiciones normales.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.2 μm · 25 mm · pack 10	0.22 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13ANCCA0002DHO1PF	0.22 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13BNPNY0002AHO1PF	0.22 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13BNPRC0002AHO1PF	0.22 μm · 25 mm · pack 100 · GF25BNPGN0002ATTO1PF	0.22 μm · 25 mm · pack 100 · GF25BNPGS0002ATTO1PF	0.22 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25ANCCCA0002DHO1PF	0.22 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25BNPNY0002AHO1PF	0.22 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25BNPRC0002AHO1PF	0.45 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13ANCCCA0004FHO1PF	0.45 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13BNPNY0004AHO1PF	0.45 μm · 13 mm · pack 100 · FJ13BNPRC0004AHO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · GF25BNPGA0004ATTO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · GF25BNPGN0004ATTO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · GF25BNPGS0004ATTO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25ANCCCA0004FHO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25BNPNY0004AHO1PF	0.45 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25BNPRC0004AHO1PF	0.7 μm · 25 mm · pack 100	0.8 μm · 13 mm · pack 100	0.8 μm · 25 mm · pack 100	1 μm · 25 mm · pack 100	1.2 μm · 13 mm · pack 100	1.2 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25ANCCCA012CHO1PF	1.2 μm · 25 mm · pack 100 · FJ25BNPGFO12AHO1PF	3.1 μm · 25 mm · pack 100	5 μm · 13 mm · pack 100	5 μm · 25 mm · pack 100
Tamano de poro (um)	0.2	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.7	0.8	0.8	1	1.2	1.2	1.2	3.1	5	5
Tamano de paquete	10	—	100	100	—	10	100	100	100	—	100	100	—	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Diámetro (mm)	25	13	13	13	25	25	25	25	25	13	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	13	25	25	13	25	25	13	25
Material	Cellulose Acetate	PE S	Cellulose Acetate	Regenerated Cellulose	PE S	Nylon	Cellulose Acetate	Nylon	Regenerated Cellulose	PE S	Cellulose Acetate	Nylon	Regenerated Cellulose	Nylon	Regenerated Cellulose	PE S	Cellulose Acetate	Nylon	Regenerated Cellulose	Glass Fiber	Cellulose Acetate	Cellulose Acetate	Glass Fiber	Cellulose Acetate	Glass Fiber	Glass Fiber	Cellulose Acetate	Cellulose Acetate

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione primero el material de membrana (Cellulose Acetate, Glass Fiber, Nylon, PES, Regenerated Cellulose), luego el poro (0.2, 0.22, 0.45, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 3.1, 5.0 micron) y finalmente el diametro (13, 25 mm) segun el volumen y compatibilidad de su muestra.

Use poros mas finos cuando la prioridad sea retener particulas pequenas, y diametros mayores cuando necesite mayor area de filtracion o volumen de paso.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)