

Kits de O-rings para celdas CF042 Sterlitech

Código: 1220127**Marca:** N/D[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Kits de O-rings para celdas CF042 Sterlitech agrupados según las fichas públicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 1.
- Fuente: fichas públicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Sección fuente detectada: Specifications.
- Sección fuente detectada: Animation.
- Sección fuente detectada: Cross/tangential flow test cells are typically used in membrane applications such as :

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	1220127
Ficha del fabricante	O-Ring Kit for CF042, FFKM
URL fuente	https://www.sterlitech.com/ffkm-o-ring-kit-cf042.html

Tabla fuente 1

	CF016	CF042	Sepa
Área activa de membrana	20.6 cm 2 (3.2 in 2)	42 cm 2 (6.5 in 2)	140 cm 2 (22 in 2)
Volumen retenido.	13 mL (0.44 oz)	17 mL (0.57 oz)	70 mL (2.4 oz)
Conexiones	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)
Outer Dimensions	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	16.51 x 21.3 x 5 cm (6.5 x 8.38 x 2.07 in)
Active Area Dimensions	4.52 x 4.52 cm (1.78 x 1.78 in)	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)	9.7 x 14.7 cm (3.81 x 5.78 in)
Slot Depth	0.23 cm (0.09 in)	0.23 cm (0.09 in)	0.19 cm (0.075 in)
Slot Width	39 mm (1.54 in)	39 mm (1.54 in)	95.3 mm (3.75 in)

Tabla fuente 2

	CF016D	CF016 SS	CF016 P	CF016 A	CF042 D	CF042S S	CF042 P	CF042 A	CF042 H	Sepa CF	AC Sepa	HAS Sepa CF
Material	Acetal (Delrin)	316 Acero inoxidable	Virgin PTFE	Acrylic	Acetal (Delrin)	316 Acero inoxidable	Virgin PTFE	Acrylic	Hastello y™	316 Acero inoxidable	Acrylic	Hastello y™



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Maximum Bolts Torque Setting (in-lbs)	60	NA	15	45	60	NA	15	45	70	NA	45	70
Maximum Fittings Torque Setting (in-lbs)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max Pressure	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	27.6 bar (400 psig)	27.6 bar (400 psig)	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	27.6 bar (400 psig)	27.6 bar (400 psig)	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	15.2 bar (220 psig)	69 bar (1000 psig)
Max Temperature	82°C (180°F)	150°C (302°F)	260°C (500°F)	88°C (190°F)	82°C (180°F)	150°C (302°F)	260°C (500°F)	88°C (190°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	88°C (190°F)	.

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise O-Ring Kit for CF042, FFKM antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)