

Accesorios para celdas de flujo cruzado Sterlitech

Código: 1230067

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Accesorios para celdas de flujo cruzado Sterlitech agrupados según las fichas públicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 1.
- Fuente: fichas públicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Sección fuente detectada: Specifications.
- Sección fuente detectada: Animation.
- Sección fuente detectada: Cross/tangential flow test cells are typically used in membrane applications such as .

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	1230067
Ficha del fabricante	Conical Tanque de alimentación, 5.0 Gallon (19 liter) Acero inoxidable, includes Acero inoxidable Lid and "T" fitting for assembly to pump
URL fuente	https://www.sterlitech.com/conical-feed-tank-5-0-gallon-stainless-steel-with-t-fitting.html

Tabla fuente 1

	CF016	CF042	Sepa
Área activa de membrana	20.6 cm 2 (3.2 in 2)	42 cm 2 (6.5 in 2)	140 cm 2 (22 in 2)
Volumen retenido.	13 mL (0.44 oz)	17 mL (0.57 oz)	70 mL (2.4 oz)
Conexiones	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)
Outer Dimensions	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	16.51 x 21.3 x 5 cm (6.5 x 8.38 x 2.07 in)
Active Area Dimensions	4.52 x 4.52 cm (1.78 x 1.78 in)	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)	9.7 x 14.7 cm (3.81 x 5.78 in)
Slot Depth	0.23 cm (0.09 in)	0.23 cm (0.09 in)	0.19 cm (0.075 in)
Slot Width	39 mm (1.54 in)	39 mm (1.54 in)	95.3 mm (3.75 in)

Tabla fuente 2

	CF016D	CF016SS	CF016P	CF016A	CF042D	CF042S	CF042P	CF042A	CF042H	Sepa CF	AC Sepa	HAS Sepa CF
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-------------



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Material	Acetal (Delrin)	316 Acero inoxidable	Virgin PTFE	Acrylic	Acetal (Delrin)	316 Acero inoxidable	Virgin PTFE	Acrylic	Hastello y™	316 Acero inoxidable	Acrylic	Hastello y™
Maximum Bolts Torque Setting (in-lbs)	60	NA	15	45	60	NA	15	45	70	NA	45	70
Maximum Fittings Torque Setting (in-lbs)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max Pressure	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	27.6 bar (400 psig)	27.6 bar (400 psig)	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	27.6 bar (400 psig)	27.6 bar (400 psig)	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	15.2 bar (220 psig)	69 bar (1000 psig)
Max Temperature	82°C (180°F)	150°C (302°F)	260°C (500°F)	88°C (190°F)	82°C (180°F)	150°C (302°F)	260°C (500°F)	88°C (190°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	88°C (190°F)	.

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Conical Feed Tank, 5.0 Gallon (19 liter) Stainless Steel, includes Stainless Steel Lid and "T" fitting for assembly to pump antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)