

Kits de juntas y O-rings HP4750 y HP4750X Sterlitech

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Kits de juntas y O-rings HP4750 y HP4750X Sterlitech agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 5.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Cross/tangential flow test cells are typically used in membrane applications such as .
- Seccion fuente detectada: Citations.
- Seccion fuente detectada: No results.

Especificaciones técnicas

Especificación	1140012	1144027	1144029	1144034	1144036
Material del kit	FFKM (Markez)	PTFE	Viton	Buna	EPDM
Compatible con	HP4750 / HP4750X	HP4750 / HP4750X	HP4750 / HP4750X	HP4750 / HP4750X	HP4750 / HP4750X
Presentacion	1/ea	1/ea	1/ea	1/ea	1/ea

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise O-Ring & Gasket Kit for HP4750(X), FFKM, O-Ring & Gasket Kit for HP4750(X), PTFE, O-Ring & Gasket Kit for HP4750(X), Viton, O-Ring & Gasket Kit for HP4750(X), Buna, O-Ring & Gasket Kit for HP4750(X), EPDM antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)