

Juntas y O-rings para portafiltros pequenos Advantec

Código: N/D**Marca:** N/D[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Juntas y O-rings para portafiltros pequenos Advantec agrupados segun fichas publicas de Sterlitech. La familia fue separada para no mezclar marcas o lineas comerciales distintas.

- Marca proveedor: Advantec.
- Variantes incluidas: 2.
- Fuente: paginas publicas de producto Sterlitech verificadas por SKU.

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Juntas y O-rings para portafiltros pequenos Advantec
SKUs fuente	2

44501204

SKU Sterlitech	44501204
Ficha del fabricante	Silicone O-ring PP-47, Inlet/Locking Ring, 12/Pk
URL fuente	https://www.sterlitech.com/silicone-o-ring-pp-47-inlet-locking-ring-1-pk.html

Tabla fuente 1

	Swinnex Holder	PFA 25	PFA 47	PP 25	PP 47	PPO 47
Tamaño de filtro (mm)	13	25	47	25	47	47
Body	Polypropylene	PFA	PFA		Polypropylene	
O-rings/ Gaskets	Silicone	Perfluoroelastomer	Perfluoroelastomer	Silicone	Silicone	Silicone, PTFE
Inlet/Outlet	Female luer lock Male luer slip	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM ¼" tubing adapter	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM, Male luer slip	Open face/ combo ¼" NPTM, female luer slip
Max Pressure Diff. (psi)	≤40	≤42	≤42	≤71	≤71	N/A
Filtration Area (cm 2)	0.7	3.5	13.5	3.5	13.5	13.5

530109

SKU Sterlitech	530109
Ficha del fabricante	EPR O-ring PP-47
URL fuente	https://www.sterlitech.com/epr-o-ring-pp-47.html

Tabla fuente 1

	Swinnex Holder	PFA 25	PFA 47	PP 25	PP 47	PPO 47
Tamaño de filtro (mm)	13	25	47	25	47	47
Body	Polypropylene	PFA	PFA		Polypropylene	
O-rings/ Gaskets	Silicone	Perfluoroelastomer	Perfluoroelastomer	Silicone	Silicone	Silicone, PTFE
Inlet/Outlet	Female luer lock Male luer slip	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM ¼" tubing adapter	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM, Male luer slip	Open face/ combo ¼" NPTM, female luer slip
Max Pressure Diff. (psi)	≤40	≤42	≤42	≤71	≤71	N/A
Filtration Area (cm 2)	0.7	3.5	13.5	3.5	13.5	13.5

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Silicone O-ring PP-47, Inlet/Locking Ring, 12/Pk, EPR O-ring PP-47 antes de cotizar.

Valide compatibilidad con el equipo, portafiltro o aplicacion antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)