

Repuestos para portafiltros de acero inoxidable Advantec

Código: 302604**Marca:** N/D[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Repuestos para portafiltros de acero inoxidable Advantec agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Advantec.
- Variantes incluidas: 1.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Citations.
- Seccion fuente detectada: No results.
- Seccion fuente detectada: Ask An Expert.

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	302604
Ficha del fabricante	293mm Acero inoxidable Portafiltro Replacement Acero inoxidable PTFE Coated Support Screen
URL fuente	https://www.sterlitech.com/293mm-stainless-steel-filter-holder-replacement-stainless-steel-ptfe-coated-support-screen.html

Tabla fuente 1

	KS 90 KS 90 ST	KS 142 KS 142 ST	KS 293 KS 293 ST	KS 90 UH	KS 142 UH	KS 293 UH	KST 47	KST 90	KST 142
Tamaño de filtro (mm)	90	142	293	90	142	293	47	90	142
Body	304 or 316 Acero inoxidable	304 or 316 Acero inoxidable	304 or 316 Acero inoxidable	304 Acero inoxidable	304 Acero inoxidable	304 Acero inoxidable	304 SS	304 or 316 Acero inoxidable	304 or 316 Acero inoxidable
O-ring & Gasket	Silicone and PTFE	Silicone and PTFE	Silicone and PTFE	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone and PTFE	Silicone and PTFE	Silicone and PTFE
Inlet/Outlet	¾" NPTF and NPTM to 3/8" hose barb (ST Models: 1.5" Sanitary fitting to 14.3 mm hose barb)	¾" NPTF and NPTM to 3/8" hose barb (ST Models: 1.5" Sanitary fitting to 14.3 mm hose barb)	¾" NPTF and NPTM to 5/8" hose barb	¾" NPTF and NPTM with 11 mm hose barb adapter	¾" NPTF and NPTM with 11 mm hose barb adapter	¾" NPTF and NPTM with 16 mm hose barb adapter	¾" NPTM with 11 mm hose barb adapter	¾" NPTM w/ ball valve stepped (7, 10.5, 13 mm) hose barb adapter ¾" NPTM with 11 mm hose barb adapter	¾" NPTM w/ ball valve stepped (7, 10.5, 13 mm) hose barb adapter ¾" NPTM with 11 mm hose barb adapter
Max Pressure Inlet (psi)	99	99	99	99	99	99	71	71	71
Max Pressure Diff. (psi)	<42	<42	<42	<42	<42	<42	<42	<42	<42
Filtration Area (cm 2)	45.3	113	530	45.3	113	530	12.5	43	113

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise 293mm Stainless Steel Filter Holder Replacement Stainless Steel PTFE Coated Support Screen antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)