



Viales syringeless PFAS-Free Separa

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Viales syringeless PFAS-Free Separa agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Separa.
- Variantes incluidas: 6.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Specifications.
- Seccion fuente detectada: Applications.
- Seccion fuente detectada: Citations.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.2 µm · MV32ANPNY002BC01PF	0.2 µm · MV32ANPPS002EC01PF	0.2 µm · MV32ANPRC002GC01PF	0.45 µm · MV32ANPNY004UC01PF	0.45 µm · MV32ANPPS004WC01PF	0.45 µm · MV32ANPRC004LC01PF
Tipo	[MV32ANPNY002BC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPNY002BC01PF)	[MV32ANPPS002EC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPPS002EC01PF)	[MV32ANPRC002GC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPRC002GC01PF)	[MV32ANPNY004UC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPNY004UC01PF)	[MV32ANPPS004WC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPPS004WC01PF)	[MV32ANPRC004LC01PF] Viales syringeless PFAS-Free Separa (MV32ANPRC004LC01PF)
Esteril	No	No	No	No	No	No
Tamano de poro	0.2	0.2	0.2	0.45	0.45	0.45
Dimensiones	12mm diameter x 32mm height	12mm diameter x 32mm height	12mm diameter x 32mm height	12mm diameter x 32mm height	12mm diameter x 32mm height	12mm diameter x 32mm height
Material	Polypropylene, PTFE and silicone	Polypropylene, PTFE and silicone	Polypropylene, PTFE and silicone	Polypropylene, PTFE and silicone	Polypropylene, PTFE and silicone	Polypropylene, PTFE and silicone
Volumen	480µl	480µl	480µl	480µl	480µl	480µl
filtro capacidad	450µl	450µl	450µl	450µl	450µl	450µl
compresion Force	0.6bar	0.6bar	0.6bar	0.6bar	0.6bar	0.6bar
Operacion	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Poro: revise 0.2, 0.45 antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)