



Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions

Código: N/D
Marca: STERLITECH
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Familia de filtros de jeringa PFAS-Free segun fichas publicas de Sterlitech. La seleccion de variante depende del material de membrana, poro, diametro y cantidad por pack.

- Alta tasa de remocion, con tamanos de poro que muestran una distribucion casi normal.
- Distribucion gradual de tamanos de poro, desde mayor a menor, para intercepcion multinivel de contaminantes.
- Alto flujo, alta resistencia mecanica y alta tasa de caudal.
- Bajos extraibles y baja adsorcion de proteinas.
- Excelente resistencia a altas temperaturas, acidos y alcalis.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 13 mm · SFPFNY013022NA	0.22 µm · 13 mm · SFPFP ES0130 22NA	0.22 µm · 25 mm · SFPFN Y0250 22NA	0.22 µm · 25 mm · SFPFP ES0250 22NA	0.22 µm · 33 mm · SFPFN Y03302 2NA	0.22 µm · 33 mm · SFPFP ES0330 22NA	0.45 µm · 13 mm · SFPFN Y01304 5NA	0.45 µm · 13 mm · SFPFP ES0130 45NA	0.45 µm · 25 mm · SFPFN Y02504 5NA	0.45 µm · 25 mm · SFPFP ES0250 45NA	0.45 µm · 33 mm · SFPFN Y03304 5NA	0.45 µm · 33 mm · SFPFP ES0330 45NA
Tipo	[SFPFNY013022NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFNY013022NA)	[SFPFPE S01302 2NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S01302 2NA)	[SFPFN Y02502 2NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFN Y02502 2NA)	[SFPFPE S02502 2NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S02502 2NA)	[SFPFNY 033022 NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFNY 033022 NA)	[SFPFPE S03302 2NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S03302 2NA)	[SFPFNY 013045 NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFNY 013045 NA)	[SFPFPE S01304 5NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S01304 5NA)	[SFPFNY 025045 NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFNY 025045 NA)	[SFPFPE S02504 5NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S02504 5NA)	[SFPFNY 033045 NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFNY 033045 NA)	[SFPFPE S03304 5NA] Filtros de jeringa PFAS-Free Membrana Solutions (SFPFPE S03304 5NA)
Material	Nylon	PES	Nylon	PES	Nylon	PES	Nylon	PES	Nylon	PES	Nylon	PES
Tamano de poro	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Diametro	13	13	25	25	33	33	13	13	25	25	33	33

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Guia de seleccion

Seleccione primero el material de membrana (Nylon, PES), luego el poro (0.22, 0.45 micron) y finalmente el diametro (13, 25, 33 mm) segun el volumen y compatibilidad de su muestra.

Use poros mas finos cuando la prioridad sea retener particulas pequenas, y diametros mayores cuando necesite mayor area de filtracion o volumen de paso.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)