

Juntas y O-rings para portafiltros Sterlitech

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Juntas y O-rings para portafiltros Sterlitech agrupados segun fichas publicas de Sterlitech. La familia fue separada para no mezclar marcas o lineas comerciales distintas.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 2.
- Fuente: paginas publicas de producto Sterlitech verificadas por SKU.

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Juntas y O-rings para portafiltros Sterlitech
SKUs fuente	2

1510096

SKU Sterlitech	1510096
Ficha del fabricante	150mm Gasket (Repuesto for 2050023)
URL fuente	https://www.sterlitech.com/150mm-gasket-replacement-part-for-2050023.html

Tabla fuente 1

Tamaño de filtro (mm)	25	25	47	47	47	47	90	90	90
Model No.	VF5	VF8	VF6	VF7	VF3	VF12	VF15	VF16	VF17
Brand	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker
Support Material	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	Sintered glass	SS316	Sintered glass	Sintered glass
Funnel Capacity (ml)	15	15	300	300	300	300	1000	1000	1000
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper Material	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	N/A	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper
GL45 Filtration Adaptor Material	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)
Clamp	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Filtration area (cm2)	3.1	2.5	13.2	9.6	13.2	13.2	40.6	40.6	40.6
Flask Capacity (ml)	125	125	1000	1000	1000	1000	5000	5000	3500
Flask Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass

Tabla fuente 2

	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models
Tamaño de filtro (mm)	13 (will accept 25 mm)	25	47	90	13(will accept 25 mm)	25
Brand	Advantec	Advantec	Advantec	Advantec	Sterlitech	Sterlitech
Support Material	Sintered glass	Sintered glass Acero inoxidable	Sintered glass Acero inoxidable PTFE	Sintered glass Acero inoxidable	Glass Frit	Glass Frit
Funnel Capacity	13/100, 100, 500, 1000 mL	15, 150, 300 mL	100, 300, 500, 1000 mL	1000 mL	100ml	300ml
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 250ml filtering flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask
Clamp	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum
Filtration area (cm 2)	1.2	2.1	9.6	43	1.2	2.1

540107

SKU Sterlitech	540107
Ficha del fabricante	Viton O-ring PP25
URL fuente	https://www.sterlitech.com/pfa-in-line-holder-parts-540107.html

Tabla fuente 1

	Swinnex Holder	PFA 25	PFA 47	PP 25	PP 47	PPO 47
Tamaño de filtro (mm)	13	25	47	25	47	47
Body	Polypropylene	PFA	PFA		Polypropylene	
O-rings/ Gaskets	Silicone	Perfluoroelastomer	Perfluoroelastomer	Silicone	Silicone	Silicone, PTFE
Inlet/Outlet	Female luer lock Male luer slip	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM ¼" tubing adapter	Female luer lock Male luer slip	Combo ¼" NPTM, Male luer slip	Open face/ combo ¼" NPTM, female luer slip
Max Pressure Diff. (psi)	≤40	≤42	≤42	≤71	≤71	N/A
Filtration Area (cm 2)	0.7	3.5	13.5	3.5	13.5	13.5

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise 150mm Gasket (replacement part for 2050023), Viton O-ring PP25 antes de cotizar.

Valide compatibilidad con el equipo, portafiltro o aplicacion antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)