

Bombas de laboratorio Rocker

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Bombas de laboratorio Rocker agrupados segun fichas publicas de Sterlitech. La familia fue separada para no mezclar marcas o líneas comerciales distintas.

- Marca proveedor: Rocker.
- Variantes incluidas: 2.
- Fuente: paginas publicas de producto Sterlitech verificadas por SKU.

Especificaciones técnicas

Familia Odo	Bombas de laboratorio Rocker
SKUs fuente	2

181200-01

SKU Sterlitech	181200-01
Ficha del fabricante	Alligator 200, Diaphragm Liquid Pump with AC100-240V, US Plug
URL fuente	https://www.sterlitech.com/alligator-200-iaphragm-liquid-pump-100-240v-ac-adaptor-us-plug.html

Tabla fuente 1

Input voltage	DC24V, 1.8A
Max. vacuum	313 mbar abs.
Max. liquid flow rate	4.5 L/min
Motor	60W Brushless DC Motor
Noise level	60 dB
Hose barb	ID8
Material contact with filtrate	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS
Net Peso	2.4 Kg
Dimension (LxWxH)	24 x 19 x 20 cm

185601-01

SKU Sterlitech	185601-01
Ficha del fabricante	Buller 600, DSP Dispensing Peristaltic Pump, US Plug (Includes Dispenser)
URL fuente	https://www.sterlitech.com/buller-600-dsp-dispensing-peristaltic-pump-us.html

Tabla fuente 1

Max. flow rate	1950 mL/min
Timer	999h59m59s
Pantalla	5" touchscreen
Range	1 ~ 600 rpm
Accuracy	1 %
Program	Continuous, Microbial, Dispense, Manual
Control Data Remark	Control type: Digital, variable-speed Channel: 1
Voltage	100-240V
Frequency	50/60Hz
Max. Power	80W
Safety functions	Fuse
Net Peso	5.8 Kg
Dimension(LxWxH)	20 x 33 x 24 cm
Equipped with	RS 232 Remote Control, Handling dispenser

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Alligator 200, Diaphragm Liquid Pump with AC100-240V, US Plug, Buller 600, DSP Dispensing Peristaltic Pump, US Plug (Includes Dispenser) antes de cotizar.

Valide compatibilidad con el equipo, portafiltro o aplicacion antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)