



RC 100 sistema de control para retrorreflectores

Código: IS-RC-100

Marca: Instrument Systems

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Control de produccion eficiente para retrorreflectores

El RC 100 Reflex Checker fue desarrollado para evaluar características retrorreflectivas de retrorreflectores usados en la industria automotriz.

Esta orientado al ajuste y monitoreo de maquinas de inyeccion en control de produccion, y puede reemplazar mediciones lentas con goniofotómetros y retrorreflectómetros de laboratorio.

- Estacion compacta con distancia de medicion reducida.
- Operacion bajo luz ambiente gracias a la iluminacion por flash y al recinto blindado.
- Medicion en menos de 0.2 segundos.

Especificaciones técnicas

Especificación	Descripción
Concept	Standalone test station without PC control
Método de medición	Reflection measurement based on reference standards with shortened measurement distance of 100 cm
Control	Handheld control with touchscreen and intuitive menu navigation
Measuring detector	V(λ) silicon photodiode
Illumination and viewing angle	0° / 0.333°
Measuring spot size	Approx. Ø 90 mm
Dimensiones	W x H x D: 1000 mm x 2330 mm x 600 mm
Opciones	Adapter plate for mounting the changeable retroreflector holder; custom designed sample holder
The detailed measurement conditions under which the specified values have been determined can be looked up in the data sheets and brochures or requested from Instrument Systems.	

Aplicaciones

Seleccione esta familia según la magnitud a medir: iluminancia, luminancia, color o retrorreflexión. Valide velocidad de lectura, cumplimiento normativo y compatibilidad con el montaje de medición.

Cómo validar si sirve

Antes de cotizar, confirme muestra, rango de medición, norma aplicable, accesorios necesarios y condiciones de instalación o producción.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Solicite esta familia cuando esos criterios coincidan con la aplicación real y se requiera una solución Instrument Systems con trazabilidad técnica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)